

# SENOA



## PG 8118 SENOA DigitalBOOST S

### Die USP auf einen Blick:

- keine Verbrennungsgefahr an allen Oberflächen, dank SafeTouch-Gehäuse
- schneller Grillstart: Von 0 auf 500°C in nur 10 Minuten
- Gelinggarantie durch exakte Temperatureinstellungen im digitalen OLED Display & integriertem Kernthermometer
- BoostZone – 500°C für perfekte Brandings. Volle Power durch Doppelheizungstechnologie
- stabiles Standuntergestell mit Ablagerost
- auch als Tischgrill nutzbar



500 °C BOOST ZONE



INDOOR & OUTDOOR



OLED DISPLAY &  
THERMOMETER



XXL POWER CORD



SAFE TOUCH



ECO FRIENDLY

## Produktdetails



Viele Teile sind entnehmbar, dadurch ist eine leichte Reinigung möglich



Einfaches Grillen: Temperaturen bis 500 °C



SafeTouch: Auch im Betrieb werden alle berührbaren Oberflächen nicht zu heiß



Wasser in der Reflektorschale: für leichte Reinigung, gegen Fettbrand und Rauchbildung



BoostZone: Volle Power durch die speziell entwickelte Doppel-Heizung



Mit integriertem Timer & Kernthermometer



Gelinggarantie durch exakte Temperatureinstellungen im digitalen OLED Display

## Wichtige Daten im Überblick

Leistung in Watt	3000 W
Farbe/Material	Edelstahl-schwarz
Besonderheiten	- Sicherheits-Mikroschalter - Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab
Zuleitungslänge	2,0 m
Grilltemperatur	80 °C bis 500°C in 10°C-Schritten
Messbereich Grillthermometer	10°C bis 300°C, in 1°-Schritten
Maße der Grillfläche	ca. 41,5 x 24 cm (ca. 996 cm <sup>2</sup> )
Gerätemaße ohne Standuntergestell (H x B x T in cm)	62,0 x 24,0 x 41,0
Gerätemaße mit Standuntergestell (H x B x T in cm)	62,0 x 91,0 x 50,0
Arbeitshöhe	ca. 85cm
Verpackungsmaße (H x B x T in cm)	80,5 x 29,7 x 45,5
Nettogewicht / Bruttogewicht (in kg)	6,5 kg / 9,9 kg
GTIN-Code	400 814 603 4596