



TECHNIRADIO 6 IR

DAB+/UKW/Internetradio mit Bluetooth-Audiostreaming und optionalem Akkubetrieb

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039612	schwarz	0000/3961	652 g	420 g	17.50 x 11.00 x 7.50 cm	21.00 x 12.00 x 8.00 cm
4019588139619	weiß/grau	0001/3961	652 g	420 g	17.50 x 11.00 x 7.50 cm	21.00 x 12.00 x 8.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

RDS UKW Radio

Senderspeicher (20 UKW / 20 DAB / 20 IR)

Uhr- und Datumsanzeige

Snooze- und Sleep-Funktion

TFT-Farbdisplay (2,4")

Internetradio via WLAN

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Netz- und Akkubetrieb

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Portables Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB / UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 3 W RMS

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach
Stromausfall : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

CONNECT-App : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 4.2+EDR

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

DISPLAY

Größe : 2.4 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen) : 240 x 320 Pixel

Typ : TFT-Farbdisplay

RadioVIS : Ja

Dimmbar : Ja

Slide-Show / catSLS : Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Polnisch, Italienisch,
Niederländisch, Norwegisch, Dänisch,
Schwedisch, Finnisch, Spanisch,
Portugiesisch, Türkisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Akku : Lithium-Ionen mit 3,7 V und 1050
mAh (optional erhältlich)

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 60 Hz

Netzteil : DC 5 V / 2.000 mA

Netzteilart : extern

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 6 IR, Netzteil,
Bedienungsanleitung

