



DIGITRADIO 307

DAB+/UKW Designradio mit Farbdisplay

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039476	schwarz	0000/3947	1.83 kg	1.42 kg	22.10 x 13.90 x 16.40 cm	30.10 x 17.70 x 18.00 cm
4019588139473	weiß	0001/3947	1.83 kg	1.42 kg	22.10 x 13.90 x 16.40 cm	30.10 x 17.70 x 18.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

TFT-Farbdisplay (2,4")

Sleeptimer

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Uhr- und Datumsanzeige

Exzellenter Klang

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

Zwei Radiowecktimer möglich

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 5 W (RMS)

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

DISPLAY

Größe : 2.4 Zoll

Typ : TFT-Farbdisplay (2.4")

Slide-Show / catSLS : Ja

Dimmbar : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Polnisch, Italienisch,
Niederländisch, Norwegisch, Dänisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 9V / 1.600mA

Netzteilart : Extern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 307, Netzteil,
Bedienungsanleitung