



## DIGITRADIO 307

DAB+/UKW Designradio mit Farbdisplay

| EAN           | Farbe   | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)            | Karton (BxHxT)           |
|---------------|---------|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 4019588039476 | schwarz | 0000/3947 | 1.83 kg          | 1.42 kg         | 22.10 x 13.90 x 16.40 cm | 30.10 x 17.70 x 18.00 cm |
| 4019588139473 | weiß    | 0001/3947 | 1.83 kg          | 1.42 kg         | 22.10 x 13.90 x 16.40 cm | 30.10 x 17.70 x 18.00 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

TFT-Farbdisplay (2,4")

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Sleeptimer

Exzellenter Klang

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 5 W (RMS)

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

### DISPLAY

Größe : 2.4 Zoll

Typ : TFT-Farbdisplay (2.4")

Slide-Show / catSLS : Ja

Dimmbar : Ja

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,  
Französisch, Polnisch, Italienisch,  
Niederländisch, Norwegisch, Dänisch

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 9V / 1.600mA

Netzteilart : Extern

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 307, Netzteil,  
Bedienungsanleitung