



DIGITRADIO 371 CD IR

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit CD-Player und App-Steuerung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588029491	schwarz	0000/2949	3.54 kg	2.75 kg	35.00 x 12.00 x 21.00 cm	42.50 x 17.50 x 28.00 cm
4019588129498	weiß	0001/2949	3.54 kg	2.75 kg	35.00 x 12.00 x 21.00 cm	42.50 x 17.50 x 28.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW/20 IR)

Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio

TFT-Farbdisplay (2,4")

CD-Player mit MP3-Funktion

Integrierte WLAN-Konnektivität

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 10 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 5 W

Equalizer (vordefiniert) : Ja

ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 4.2

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

DISPLAY

Größe : 2.4 Zoll

Slide-Show / catSLS : Ja

RadioVIS : Ja

Dimmbar : Ja

Typ : TFT-Farbdisplay

FUNKTIONEN

CD Player mit MP3 : Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteilart : Intern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 371 CD IR, Fernbedienung, Bedienungsanleitung