



1200 Watt

5,0 Liter

Inkl. transparentem Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung (abnehmbar)



PC-KM 1197 Knetmaschine

Ohne Dekoration

- > Kraftvolle Knetmaschine mit leistungsstarken Longlife-Profi-Motor (1200 Watt)
- > Massiver Alu-Druckguss-Gehäusedeckel (lackiert) für hohe Stabilität
- > Konstante Leistung durch lastabhängige elektronische Drehzahlregelung
- > 8 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2/3/4/5/6 + Puls)
- > Softanlauf für langsames Anrühren
- > Beleuchteter Drehregler
- > 5,0 Liter Edelstahlschüssel für max. 2,5–3 kg Teigzubereitung
- > Alu-Druckguss-Knethaken für schwere Teige wie z.B. Hefe- oder Brotteig
- > Alu-Druckguss-Rührhaken für leichtere Teige wie z.B. Mürbe-, Streusel- oder Biscuitteig
- > Edelstahl-Schneebeesen zum Schlagen von Eischnee, Sahne, Baisermassen u.v.m.

- > Robustes Spezialgetriebe
- > Schwenkbarer Multifunktionsarm mit Entriegelungsmechanismus
- > Sicherheitsschaltung – stoppt beim Hochklappen des Armes
- > Transparenter Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung (abnehmbar)
- > Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
- > Sicherer Stand durch Saugfüße
- > Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W



Edelstahl-Schneebeesen



Alu-Druckguss-Knethaken



Alu-Druckguss-Rührhaken



35° schwenkbarer Multifunktionsarm



Auch als passendes Set kombinierbar

Produkt:	Artikel-Nr:	20"/40"/HQ-Container:
PC-KM 1197	501 197	630 / 1303 / 1528
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl/Rot	4 006 160 119 718	390 x 360 x 230 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 556 315	413 x 384 x 244 mm
Lieferbar ab: Anfang/Mitte Oktober 2020		

Produkt:	Artikel-Nr:	20"/40"/HQ-Container:
PC-KM 1197	511 197	630 / 1303 / 1528
Farbe: Edelstahl/Anthrazit	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
	4 006 160 119 725	390 x 360 x 230 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 556 322	413 x 384 x 244 mm
Lieferbar ab: Anfang/Mitte Oktober 2020		