

Die Einziehbänder von Klein Tools eignen sich ideal für Verkabelungen in Verbindung mit kurzen gewerblichen, privaten und VDV-Kabelverläufen. Der kohlenstoffreiche, beschichtete Stahl ist fest mit dem richtigen Maß an Biagsamkeit, wenn die Verkabelung auf Dachböden, an Wänden oder durch kleine Zweigleitungen gezogen wird.

25' STAHL- ZIEHBAND



- Langlebige, kohlenstoffreiche, 1/4" breite Einziehbänder aus Federstahl sind hochfest, dabei jedoch flexibel.
- Die neue Schutzbeschichtung reduziert berührungslose Feuchtigkeit und Nässe, hält den Stahl jedoch berührungstrocken.
- Mit Laser eingebrannte Markierungen in 1-Fuß-Abständen (0,3 m) ermöglichen die genauere Messung der Tiefe der Leitungsverläufe und der Menge an Band, das noch zur Verfügung steht.
- Kunststoffspitze mit schlankem Profil zum einfachen Navigieren für reduziertes Verfangen
- Polymergehäuse und Griff bieten maximale Schlagfestigkeit
- Die kompakte Größe macht das Band zu einem unentbehrlichen Helfer in Ihrer alltäglichen Werkzeugtasche

KLEIN HAT DAS RICHTIGE STAHLINZIEHBAND FÜR IHRE INDUSTRIE-, GEWERBE-, WOHN- UND VDV-KABELINSTALLATIONEN.



Kat.- Nr.	UPC 0-92644+	Bandmaterial	Bandlänge	Ende/Führungskopf	Gesamtabmessungen
56335	56335-5	Federstahl	25 ft (7,6 m)	Schmale Kunststoffspitze	1,2" x 7,6" x 8,8" (3,0 x 19,2 x 22,4 cm)
56331	56331-7	Federstahl	50 ft (15 m)	Doppelschleife	1,2" x 7,6" x 8,8" (3,0 x 19,2 x 22,4 cm)
56002	56002-6	Federstahl	65 ft (20 m)	Doppelschleife	1,9" x 9,2" x 12,4" (4,7 x 23,4 x 31,5 cm)
56333	56333-1	Federstahl	120 ft (37 m)	Doppelschleife	1,9" x 12,4" x 16,2" (4,7 x 31,4 x 41,2 cm)
56334	56334-8	Federstahl	240 ft (73 m)	Doppelschleife	1,9" x 12,4" x 16,2" (4,7 x 31,4 x 41,2 cm)
56340	56340-9	Edelstahl	125 ft (38 m)	Doppelschleife	1,9" x 12,4" x 16,2" (4,7 x 31,4 x 41,2 cm)
56341	56341-6	Edelstahl	240 ft (73 m)	Doppelschleife	1,9" x 12,4" x 16,2" (4,7 x 31,4 x 41,2 cm)
56350	56350-8	Fiberglas	50 ft (15 m)	Führungskopf aus Spiralstahl	1,9" x 12,4" x 16,2" (4,7 x 31,4 x 41,2 cm)
56351	56351-5	Fiberglas	100 ft (30 m)	Führungskopf aus Spiralstahl	1,9" x 12,4" x 16,2" (4,7 x 31,4 x 41,2 cm)
56380	56380-5	Geriffeltes Fiberglas	100 ft (30 m)	Führungskopf aus Spiralstahl	1,9" x 12,4" x 16,2" (4,7 x 31,4 x 41,2 cm)
56382	56382-9	Geriffeltes Fiberglas	50 ft (15 m)	Nylonöse	1,9" x 12,4" x 16,2" (4,7 x 31,4 x 41,2 cm)
56383	56383-6	Geriffeltes Fiberglas	100 ft (30 m)	Nylonöse	1,9" x 12,4" x 16,2" (4,7 x 31,4 x 41,2 cm)

Kat.- Nr. 56331, 56333, 56334, 56340, 56341 -- US-Pat.: 8164025; 8168921; 8212178; 9895773; 10099316



HERGESTELLT IN DEN USA

mit globalen Komponenten

Beachten Sie unsere komplette Produktlinie an
Werkzeugen zum Einziehen von Kabeln

www.kleintools.de



© 2020 Klein Tools, Inc.
Lincolnshire, IL 60069
MKT20200323-DE