

PRODUKTDATENBLATT

SMART WIFI FLEX RGBTW 2M

SMART+ FLEX MULTICOLOR | Dekorative LED-Strips mit WiFi-Technologie



ANWENDUNGSGEBIETE

- Wohnräume
- Indirekte Beleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Dimmbar
- Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	8,50 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebsart	Externer LED-Treiber

Photometrische Daten

Farbtemperatur	2000 ... 6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	RGBTW
Lichtstrom	550 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	110 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	217,00 g
Länge	2000 mm
Breite	10,0 mm
Höhe	2,6 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Silikon
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
--------------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageort	Alle Oberflächen
Montageart	Anbau

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Kompatible Smart-Home-Technologie	Google Assistant / Amazon Alexa

Zertifikate & Standards

Normen	CE/EAC/REACH/RoHS
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für Steuerung über LEDVANCE SMART + App-Smartphone (ab Android 6.0 oder ab iOS 10) erforderlich
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075515932	Faltschachtel 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	355,00 g	1.78 dm ³
4058075515949	Versandschachtel 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	1570,00 g	9.12 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.