

ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Dome-Kamera

Art.-Nr. HDCC32562



-
- 2MPx Kamera für den Innen- und Außenbereich
 - Detailgetreue Full HD (2MPx) Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 fps
 - Ultra Low-Light-Funktion und Rauschunterdrückung (DNR) für mehr Details auch bei sehr wenig Licht
 - Unterstützt die analogen Formate TVI, AHD, CVI und CVBS
 - Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter
 - WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten
 - Automatische Tag-/Nachtumschaltung
 - Decken- und Wandmontage möglich
 - Inkl. 1 x 30 m Video-Kombikabel (Videosignal + Spannungsvers.)
 - Plug&Play-Installation und Anschluss via BNC-Buchse auch an bestehende Analogkabel
-

Die Kamera liefert hochauflösende Full HD-Bilder (1080p/2MPx), auch bei sehr wenig Licht und nachts, im Innen- sowie im Außenbereich, mit 106° Blickwinkel. Sie unterstützt mehrere Video-Formate und ist ganz einfach über ein gewöhnliches, analoges Video-Kombikabel (Bild und Strom) mit einem Rekorder verbunden.

Zuverlässig Daten übertragen bei hoher Auflösung

Die Analog HD-Kamera bietet das Beste aus zwei Welten: Sie überträgt sicher und störungsfrei Daten per analogem Video-Kombikabel. Dabei liefert sie detailreiche Bilder in Full HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 Bildern pro Sekunde, genauso wie IP-Technik. Und das zu einem sehr attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

Gewerbe wettergeschützt Überwachen rund um die Uhr

ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Dome-Kamera

Art.-Nr. HDCC32562

Durch ihr robustes Gehäuse mit Schutzklasse IP67 ist die Kamera ideal für den Außeneinsatz unter Wettereinflüssen geeignet. Die integrierten IR-LEDs, mit einer Reichweite bis zu 30 Meter (abhängig vom genauen Einsatzort), und die automatische Tag-/Nachtumschaltung, sichern eine zuverlässige Überwachung bei Tag und Nacht. Dank Ultra Low-Light und Rauschunterdrückung (DNR) liefert die Kamera auch bei sehr wenig Licht scharfe Bilder. Durch WDR (120 dB) sind auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten Bild-Details erkennbar.

Unkomplizierte Inbetriebnahme

Dank des enthaltenen Kombikabels und der Plug-and-Play-Installation ist die Kamera schnell an Decke oder Wand montiert und in Betrieb genommen. Natürlich ist auch eine bereits bestehende BNC-Verkabelung nutzbar.

ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Dome-Kamera

Art.-Nr. HDCC32562

Abmessungen	(Ø x H) 89,47 x 68,2 mm	Lieferumfang 01 Menge	1
Anwendungszweck	Außen-/Innenbereich	Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil 12V DC / 1 A
Auflösung	2 MP	Lieferumfang 02 Menge	1
Automatische Blendensteuerung	Nein	Lieferumfang 03 Beschreibung	Bohrschablone
Bildaufnehmer	CMOS	Lieferumfang 03 Menge	1
Bildeinstellungen	Helligkeit / Schärfe / Spiegeln / Smart IR	Lieferumfang 04 Beschreibung	Montagematerial
Bildoptimierung	BLC / HLC / WDR	Lieferumfang 04 Menge	1
Blende	F1.2	Lieferumfang 05 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Blickwinkel horizontal	106 °	Lieferumfang 05 Menge	1
Brennweite	2,8 mm	Max. Auflösung @ Bildrate	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC
Bruttogewicht	1,233 kg	Max. Betriebstemperatur	60 °C
Dynamikbereich (WDR)	120 dB	Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Farbe	weiß	Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Gehäusematerial	Metall	Min. Luftfeuchtigkeit	10
IR-LEDs	Ja	Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,005 lx
IR-Reichweite (bis zu)	30 m	Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
IR-Schwenkfilter	Ja	Nettogewicht	0,828 kg
Kompatibel zu Secvest	Nein	Neuheit	Ja
Kompatibel zu Smart-vest	Nein		
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein		
Leistungsaufnahme	4,6 W		
Lieferumfang 01 Beschreibung	2MPx Mini Dome-Kamera		

ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Dome-Kamera

Art.-Nr. HDCC32562

Objektivfassung	M12
Optische Wellenlänge	850 nm
Privatzonen	4
Produktgruppe	Kamera
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	67
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache OSD	EN
Tag-/Nachtumschal- tung	Auto / Manuell
Technologie	TVI / AHD / CVI / CVBS
Verschlusszeit	1/25s - 1/50,000s
Videoausgang	1x BNC
Weißabgleich	ATW / Manuell
kompatibel zu	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx