

## ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Rekorder

Art.-Nr. TVVR33801



- Flexibel einbinden: bis zu 4 Analog HD-Kameras mit 5 MPx und gleichzeitig 4 IP-Kameras mit bis zu 8 MPx. Bei Bedarf komplett mit IP-Kameras nutzen
- Live-Anzeige und Aufzeichnung in Echtzeit und Full HD-Auflösung
- Mit H.265 Plus 6-mal länger aufzeichnen (abhängig vom Kameramodell)
- Fürs Nachrüsten optimiert: unterstützt die Formate TVI, AHD, CVI und CVBS
- Bis zu 6TB speichern auf 3,5" Festplatte (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft
- Nutzerfreundliche App, Web- & PC-Software zur Liveansicht und Wiedergabe der Videodaten
- Einfacher mobiler Zugriff mit der ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen
- Leiser Betrieb (kein Lüfter)

### NUR 1 REKORDER FÜR ANALOG HD- & IP-KAMERAS

Dieser Rekorder eignet sich ideal für den hybriden/gleichzeitigen Betrieb von Analog HD- und IP-Kameras in einem System. Zugriff auf Live-Bilder und Aufzeichnung gibt es via kostenfreie App, Web- oder CMS-Software – designed und supportet in Deutschland.

Mit dem 8-Kanal Rekorder lassen sich bis zu 4 Analog HD-Kameras (bis zu 5 MPx) und 4 kompatible IP-Kameras (bis zu 5-8 MPx) parallel betreiben. Der Hybrid-Rekorder unterstützt die analogen Video-Formate HD-TVI, AHD, CVI sowie CVBS und eignet sich damit perfekt zum günstigen Nachrüsten bestehender Analog-Systeme.

In wenigen Schritten ist der Rekorder betriebsbereit (benötigtes Zubehör: 3,5"-SATA-Festplatte, bis zu 6 TB) und per Monitor und Maus bedienbar. Die Aufzeichnung erfolgt manuell, nach Zeitplan, bei

## **ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Rekorder**

Art.-Nr. TVVR33801

---

Bewegungserkennung oder dauerhaft. Dank starker H.265-Plus-Kompression der Videodaten 6-fach länger als bei H.264-Geräten. Clevere Modi helfen bei der schnellen, effizienten Suche und Wiedergabe von Vorfällen. Der Zugriff erfolgt über das lokale Benutzermenü, Web-Oberfläche, CMS-Software oder App – auch aus der Ferne.

ABUS Link Station App: mobiler Zugriff & Push-Nachrichten

App-Zugriff zur Live-Ansicht, Wiedergabe und Push-Benachrichtigung bei Ereignissen. Ohne Einstellungen am Router vorzunehmen, einfach und direkt ohne Portforwarding. Via Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2E), inkl. Einbindung von IPv6-Adressen. Mit der Lite-Version sind bis zu 60 Min/Monat Daten-Stream (Live-Ansicht/Wiedergabe) kostenfrei. Die Pro-Version dient dem unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.

# ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Rekorder

Art.-Nr. TVVR33801

Abmessungen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm	Lieferumfang 01 Beschreibung	8-Kanal Hybrid Rekorder
Alarmierung	Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email	Lieferumfang 01 Menge	1
Audioausgang	1x RCA (Linear, 1kΩ)	Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil, 12V DC
Audioeingang	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)	Lieferumfang 02 Menge	1
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	8MPx @ 8 fps / 5MPx @ 12fps / 4MPx @ 15 fps / 3 MPx @ 18 fps / 2MPx, 1MPx, WD1, 4CIF, VGA, CIF @ 30 fps	Lieferumfang 03 Beschreibung	USB-Maus
Auflösung HDMI Ausgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz	Lieferumfang 03 Menge	1
Auflösung VGA Ausgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz	Lieferumfang 04 Beschreibung	1m Netzkabel
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm	Lieferumfang 04 Menge	1
Bruttogewicht	2,899 kg	Lieferumfang 05 Beschreibung	Festplattenanschlusskabel
Gehäuse	1U Chassis	Lieferumfang 05 Menge	2
Gehäusematerial	Metall, Kunststoff	Lieferumfang 06 Beschreibung	Schrauben für Festplatte
Kompatibel zu Secvest	Nein	Lieferumfang 06 Menge	4
Kompatibel zu Smartvest	Nein	Lieferumfang 07 Beschreibung	CD
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein	Lieferumfang 07 Menge	1
Leistung	21	Max. Auflösung @ Bildrate	TVI: 8 MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 5MPx, 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Leistungsfähigkeit Dekodierung (Lokale Liveansicht & Wiedergabe)	4x 2MPx		

# ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Rekorder

Art.-Nr. TVVR33801

Max. Betriebstemperatur	55 °C	Videokanäle HD-TVI	4
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %	Videokanäle IP	8
Min. Betriebstemperatur	-10 °C	Videokomprimierung	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / H.265 Plus Pro
Min. Luftfeuchtigkeit	10		
Nettogewicht	2,072 kg		
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	72 Mbit/s		
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS		
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss		
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer		
Spannungsversorgung DC	12 V		
Speichermedium	1x Sata Anschluss (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS		
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE		
Synchrone Wiedergabe	4		
USB Anschluss	2x USB 2.0		
Unterstützte IP Kameras	TVIP1156x, TVIP21560, TVIP41500, TVIP4x56x, TVIP41660, TVIP615x0, TVIP6x56x, TVIP82900		
Unterstützte Browser	IE11 (Plugin)		
Videoeingang	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)		
Videokanäle Gesamt	8		