

EUROLITE LED IP FL-30 SMD violett

Flacher IP65 Outdoor-Scheinwerfer mit 60 SMD-LEDs purple/violett

Art.-Nr.: 51914958

GTIN: 4026397676785



Listenpreis: 47.48 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 60 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5730 purple/violett
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Architektur
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397676785

Gewicht: 1,10 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	30 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F

Kabellänge:	Ca. 1 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	60 x 0,5 W SMD 5730 purple/violett
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	80°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	120°
Lichtfarbe:	Purple/violett
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 22 cm Tiefe: 3,5 cm Höhe: 17,8 cm
Gewicht:	1,01 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø8mm
Material:	Metall, 2 mm