

## ABUS IP Videoüberwachung 8MPx Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP68510

---



- 
- 8MPx Kamera für den Innen- und Außenbereich
  - 4K-Auflösung (Ultra HD, 3840 x 2160 Pixel)
  - WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten
  - Bewegungserkennung per Software direkt in der Kamera für geringen Speicherplatzbedarf und schnelles Finden der gesuchten Aufzeichnung
  - H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 2x länger Aufzeichnen
  - Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter
  - Einfacher mobiler Zugriff mit der ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen
  - Versendet Bilder via E-Mail oder FTP
  - PoE (Power over Ethernet)-fähig
- 

### DEZENTE 4K-VIDEOÜBERWACHUNG BEI WIND & WETTER

Die 8Mpx Mini Tube-Kamera ist vielseitig zur Videoüberwachung einsetzbar, dank 4K Ultra HD-Auflösung (3840 x 2160p) und 102°-Blickwinkel.

Für Zuhause und Firmengelände: Durch das robuste und wettergeschützte Gehäuse mit Schutzklasse IP67 ist die Mini Tube-Kamera für den Innen- und Außenraum sehr gut geeignet. Dank WDR mit 120 dB sind auch stark schwankende und schwierige Bedingungen mit viel Gegenlicht kein Problem, z. B. im Eingangsbereich oder im Freien.

Der integrierte microSD-Karten-Slot dient zum Aufzeichnen direkt in der Kamera und zur Wiedergabe via Browser oder App. Dank H.265 Plus zum starken Komprimieren der Videodaten zeichnet die Kamera 2-

## ABUS IP Videoüberwachung 8MPx Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP68510

---

fach länger auf im Vergleich zu H.264. Die Bewegungserkennung sorgt schon im Voraus für geringeren Speicherbedarf. Die Kamera verfügt zudem über integrierte Infrarot-LEDs für eine Sicht bei Dunkelheit/Nacht bis zu 30 Meter (abhängig vom Einsatzort). Die Installation erfolgt ohne Kabelsalat: Mittels Stromversorgung über das Netzwerkkabel (PoE) ist nur ein Kabel notwendig.

Die ABUS Link Station-App für Smartphones/Tablets stellt den mobilen Zugriff auf die Kamera sicher. Via verschlüsselter Ende-zu-Ende-Verbindung (E2E) – und ganz ohne Einstellungen am Router vorzunehmen. Mit der Lite-Version der App sind bis zu 60 Minuten Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe) pro Monat völlig kostenfrei. Die kostenpflichtige Pro-Version der App erlaubt den unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.

# ABUS IP Videoüberwachung 8MPx Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP68510

Abmessungen	(Ø x L) 70 x 155 mm	Kompatibel zu Secvest	Ja
Alarmierung	Email	Kompatibel zu Smartvest	Nein
Anzahl Benutzer	32	Kompatibel zu wAppLoxx	Ja
Auflösungsmodi	3840 x 2160 @ 12.5/15 fps, 3072 x 1728 @ 20fps, 2560 x 1440 / 2304 x 1296 / 1920 x 1080 @ 25/30 fps	Kompatible Halterungen	TVAC31480 / TVAC31381
Aufnahmemodi	Manuell / Zeitplan / Bewegungserkennung / Alarm	Lautsprecher	Nein
Automatische Blendsteuerung	Nein	Leistungsaufnahme	6 W
Basis Ereignis	Bewegungserkennung	Lieferumfang 01 Beschreibung	8MPx (4K) Mini Tube-Kamera
Benutzerstufen	3	Lieferumfang 01 Menge	1
Bildaufnehmer	1/2.5" CMOS	Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil 12V DC / 1 A
Bildeinstellungen	Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe / Spiegeln	Lieferumfang 02 Menge	1
Bilddoptimierung	BLC / 3D DNR	Lieferumfang 03 Beschreibung	Netzwerkkabel 1m
Blende	F2.0	Lieferumfang 03 Menge	1
Blickwinkel horizontal	102 °	Lieferumfang 04 Beschreibung	CD
Brennweite	2,8 mm	Lieferumfang 04 Menge	1
Bruttogewicht	0,646 kg	Lieferumfang 05 Beschreibung	Bohrschablone
Dynamikbereich (WDR)	120 dB	Lieferumfang 05 Menge	1
Farbe	Weiß	Lieferumfang 06 Beschreibung	Montagematerial
Gehäusematerial	Metall	Lieferumfang 06 Menge	1
IR-LEDs	Ja		
IR-Reichweite (bis zu)	30 m		
IR-Schwenkfilter	Ja		

# ABUS IP Videoüberwachung 8MPx Mini Tube-Kamera

Art.-Nr. TVIP68510

Max. Auflösung @ Bildrate	3480 x 2160 @ 12.5/15 fps	Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Max. Betriebstemperatur	60 °C	Spannungsversorgung DC	12 V
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %	Speichermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Mikrofon	Nein	Sprache OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Min. Betriebstemperatur	-30 °C	Tag-/Nachtumschaltung	Auto / Manuell / Zeitplan
Min. Luftfeuchtigkeit	10	Technologie	Netzwerk
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,01 lx	Unterstützte Browser	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx	Verschlusszeit	1/3s - 1/100,000s
Nettogewicht	0,46 kg	Videokomprimierung	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6	Weißabgleich	Auto Weißabgleich (AWB) / Glühlampe / Warmlicht / Naturlicht / Leuchtstofflampe
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss		
Objektivfassung	M12		
Optische Wellenlänge	850 nm		
PoE Standard	802.3af		
Privatzonen	4		
Produktgruppe	Video		
Rauschunterdrückung	3D DNR		
Schutzart IP	67		