

Punktlaser GPL 5 G Professional

Anwendernutzen

- Robustes Design mit Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 64 für anspruchsvolle Umgebungen
- Grüne Laserpunkte für bis zu 4-mal bessere Sichtbarkeit als rote Laserpunkte
- Integrierte Halterung mit Rotationsfunktion zur Erleichterung des horizontalen Punkttransfers

Technische Daten

- Arbeitsbereich bis 30 m
- Nivelliergenauigkeit $\pm 0,35$ mm /m
- Lot nach unten $\pm 0,7$ mm /m
- Selbstnivellierbereich -/zeit bis $\pm 4^\circ$ / < 4 s
- Laserklasse 2
- Lasertyp 500-540 nm, < 1 mW
- Staub- und Spritzwasserschutz IP 64
- Stativgewinde 1/4"
- Betriebstemperatur - 10° ~ + 45° C
- Lagerungstemperatur - 20° ~ + 70° C
- Stromversorgung 2 x 1,5 V LR6 (AA)
- Abmessungen (LxBxH) 115 x 50 x 113
- Gewicht (netto / brutto) 0,35 kg



- Lieferumfang: GPL 5 G, 2 x (AA) Alkaline Batterien, Tasche
- Verpackungsgröße (LxBxH): 160 x 142 x 92 mm
- Waren-ID: 90153010
- Bildnummern: 337036, 337037, 337031, 337038, 337025, 337027
- Herstellland: China
- Erste Lieferung: März 2021

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	
GPL 5 G Professional	0601066P00	4059952254863	