

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.	500069
Artikelbezeichnung	Schutzkontakt Steckdose SALERNO 2-fach 230V max. 3
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940017007



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	8544429090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Kunststoff / plastic
Produktfarbe	silber und weiß/ silver and white
CE	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	127
Produkthöhe in mm	76
Produkttiefe in mm	76

Elektronische Daten

Spannung in V	250
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	250V AC
Schutzklasse	I
Nennleistungsaufnahme in W	3680
Bemessungsleistungsaufnahme in W	3680
Trafo Spannung primär in V	0
Trafo Spannung sekundär in V	0
Trafo Schutzklasse	0
Trafo Maße in mm	0

Lichttechnische Daten

Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	1000
------------------------------	------

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	260
Tiefe Einzelverpackung in mm	125
Höhe Einzelverpackung in mm	85

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	540
Tiefe Versandkarton in mm	380
Höhe Versandkarton in mm	450
Bruttogewicht Versandkarton in kg	15,72
Palettenabnahme in Stk	240

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	30
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254