

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

Artikelnr.	500071
Artikelbezeichnung	Schutzkontakt Steckdose SALERNO 3-fach 230V max. 3
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940017021



### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	8544429090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Kunststoff / plastic
Produktfarbe	silber und weiß/ silver and white
CE	Ja
Schutzgrad IP	20

### Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	187
Produkthöhe in mm	76
Produkttiefe in mm	76

### Elektronische Daten

Spannung in V	250
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	250V AC
Schutzklasse	I
Nennleistungsaufnahme in W	3680
Bemessungsleistungsaufnahme in W	3680
Trafo Spannung primär in V	0
Trafo Spannung sekundär in V	0
Trafo Schutzklasse	0
Trafo Maße in mm	0

### Lichttechnische Daten

Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

### Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	1000
------------------------------	------

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

#### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker
----------------	---

---

#### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	195
Tiefe Einzelverpackung in mm	160
Höhe Einzelverpackung in mm	85

---

#### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	500
Tiefe Versandkarton in mm	405
Höhe Versandkarton in mm	450
Bruttogewicht Versandkarton in kg	18,6
Palettenabnahme in Stk	240

---

#### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	30
-------------------------	----

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254**