



**Netzteil**

Model: **AK-ND-64**



MagSafe 2



Produktcode	AK-ND-64
Produkttyp	Netzteil
Kompatibel mit	Apple
Serie	Dediziert
Versorgungsspannung	100-250 V
Stromaufnahme	< 1.5 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	16.5 V
Ausgangsstromstärke	3.65 A
Länge des Ausgangskabels	1.8 m
Ausgangsleitung	MagSafe 2
Maximale Kraft	60 W
Bolzen einer Steckdose	CEE 7/16 (Europlug)
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
Milder Start	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
UVP-Sicherung	Ja
Ferritfilter	Ja
USB-Schnittstelle	Ohne
Versorgungskabel im Set	Nein
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Weiß
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	110 x 75 x 35 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	190 x 92 x 38 mm
Nettogewicht	196 g
Bruttogewicht	245 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
EAN-Code	5901720135766
Garantie	24 Monate



## Bezeichnung

Der 60-Watt-Adapter Akyga® AK-ND-64 mit MagSafe 2-Anschluss ist für Apple-Laptops konzipiert. Das Ladegerät verfügt über einen magnetischen Stromanschluss, über den Sie den Stecker schnell und einfach an ein Apple-Notebook anschließen können.

Das Ladegerät AK-ND-64 ist mit zahlreichen Schutzvorrichtungen ausgestattet, die eine hohe Gerätesicherheit gewährleisten. Das Ladegerät ist mit den gängigen MacBook Pro 13-Zoll-Modellen von 2012–2015 kompatibel. Die weiße Farbe passt perfekt zum Originaldesign dieser Marke.

Akyga-Netzteile sind in umweltfreundlichen EcoBox-Verpackungen verpackt.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das richtige Netzteil ausgewählt haben, empfehlen wir Ihnen, unsere [Kompatibilitätssuchmaschine zu verwenden](#).