



## Netzteil

Model: **AK-ND-66**



Produktcode	AK-ND-66
Produkttyp	Netzteil
Kompatibel mit	Surface PRO 3, Surface PRO 4
Serie	Dediziert
Versorgungsspannung	100-250 V
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	12 V
Ausgangsstromstärke	2.58 A
Länge des Ausgangskabels	1.2 m
Ausgangsleitung	Surface Connect
Maximale Kraft	31 W
Bolzen einer Steckdose	IEC C6
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
Milder Start	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
UVP-Sicherung	Ja
Ferritfilter	Ja
USB-Schnittstelle	Ohne
Versorgungskabel im Set	Nein
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	89 x 36 x 26.5 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	190 x 90 x 38 mm
Nettogewicht	132 g
Bruttogewicht	181 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
EAN-Code	5901720135759
Garantie	24 Monate



## Bezeichnung

Die Akyga® Dedicated-Netzteilserie wurde auf die Bedürfnisse von Kunden zugeschnitten, die Wert auf hohe Qualität und Zuverlässigkeit legen.

Der Akyga® AK-ND-66-Adapter mit magnetische Surface Connect ist kompatibel mit Microsoft Surface PRO 3, 4 (mit Intel Core i5 und Intel Core i7), 5, 6 sowie Surface Book- und Surface Book 2-Laptops (13,5 Zoll Intel Core i5) . Das Ladegerät verfügt über zahlreiche Schutzfunktionen (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP), die die Sicherheit der Geräte gewährleisten. Außerdem verhindert der Ferritfilter magnetische Störungen. Das Netzteil zeichnet sich durch hohen Wirkungsgrad und geringen Stromverbrauch aus.

Wir empfehlen Ihnen jedes Mal, unsere proprietäre [Laptopsuchmaschine zu verwenden](#).