



Netzteil

Model: **AK-ND-67**



Produktcode	AK-ND-67
Produkttyp	Netzteil
Kompatibel mit	Surface PRO 2
Serie	Dediziert
Versorgungsspannung	100-250 V
Stromaufnahme	< 1.5 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	12 V
Ausgangsstromstärke	3.6 A
Länge des Ausgangskabels	1.2 m
Ausgangsleitung	Surface Magnetic plug
Maximale Kraft	45 W
Bolzen einer Steckdose	IEC C6
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Milder Start	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
UVP-Sicherung	Ja
Ferritfilter	Ja
USB-Schnittstelle	Ohne
Versorgungskabel im Set	Nein
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	114 x 49 x 30 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	190 x 90 x 38 mm
Nettogewicht	193 g
Bruttogewicht	242 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
EAN-Code	5901720135773
Garantie	24 Monate



Soft Start



Over Voltage Protection



Over Current Protection



Over Power Protection



Over Temperature Protection



Short Circuit Protection



Bezeichnung

Der ordnungsgemäße Betrieb des Notebooks und die Akkulaufzeit hängen von den Netzteilparametern ab. Um einen langen und zuverlässigen Betrieb des Laptops zu gewährleisten, führt Akyga® die Dedicated-Serie ein.

Das Akyga® AK-ND-67-Netzteil mit Magnetic Surface Charging-Steckverbinder wurde für Microsoft Surface- und Surface PRO 2-Laptops entwickelt und verfügt über ein umfassendes Sicherheitspaket, um Ihre Geräte optimal vor Überspannung, Überhitzung oder sogar magnetischen Störungen zu schützen.

Jedes Mal empfehlen wir Ihnen, unsere Laptop-Suchmaschine zu [verwenden](#).