



Netzteil

Model: **AK-ND-68**



Produktcode	AK-ND-68
Produkttyp	Netzteil
Kompatibel mit	DELL
Serie	Dediziert
Versorgungsspannung	100-250 V
Stromaufnahme	< 1.5 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	19.5 V
Ausgangsstromstärke	2.31 A
Ausgangsleitung	4.5 x 3.0 mm + Pin
Maximale Kraft	45 W
Bolzen einer Steckdose	IEC C6
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Milder Start	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
UVP-Sicherung	Ja
Ferritfilter	Ja
USB-Schnittstelle	Ohne
Versorgungskabel im Set	Nein
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	114 x 49 x 30 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	190 x 90 x 38 mm
Nettogewicht	192 g
Bruttogewicht	241 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
EAN-Code	5901720135803
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Zum Laden von DELL-Laptops wurde ein spezielles Akyga® AK-ND-68-Netzteil mit 4,5 x 3,0 mm + Stift-Eingangsanschluss entwickelt. Die Schutzserie, mit der es ausgestattet wurde, ermöglicht eine zuverlässige und sichere Verwendung. Darüber hinaus garantiert der Ferritfilter den Schutz des Notebooks vor elektromagnetischen Störungen. Solide gebautes AK-ND-68 Netzteil mit 19,5 V Spannung und 2,31 A Strom, funktioniert gut bei der Arbeit und zu Hause.

Jedes Mal empfehlen wir Ihnen, unsere [Laptop-Suchmaschine zu verwenden](#).