



Netzteil

Model: **AK-ND-71**

2.5 mm



5.5 mm

20.0 V / 4.50 A / 90 W



Produktcode	AK-ND-71
Produkttyp	Netzteil
Kompatibel mit	Lenovo
Serie	Dediziert
Versorgungsspannung	100-250 V
Stromaufnahme	< 2.4 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	20 V
Ausgangsstromstärke	4.5 A
Länge des Ausgangskabels	1.2 m
Ausgangsleitung	5.5 x 2.5 mm
Maximale Kraft	90 W
Bolzen einer Steckdose	IEC C6
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ja
Milder Start	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Ferritfilter	Ja
USB-Schnittstelle	Ohne
Versorgungskabel im Set	Nein
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Beleuchtungsfarbe	Grüne Diode
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	131.5 x 56 x 31 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	190 x 90 x 38 mm
Nettogewicht	254 g
Bruttogewicht	303 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720135872



Bezeichnung

Akyga® AK-ND-71 ist ein 90-W-Netzteil, das mit Lenovo-Laptops kompatibel ist. Das Produkt ist mit einem 1,2 m langen Kabel ausgestattet, das mit einem Standard-Netzstecker (5,5 x 2,5 mm) abgeschlossen ist. Die Ausgangsparameter des Geräts betragen 20 V / 4,5 A. Es zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad von über 80% und einen stabilen Betrieb aus, der durch eine Reihe von Schutzfunktionen wie OVP, OCP, OPP, OTP und SCP gewährleistet wird. Ein weiterer Vorteil des Produkts ist die Ausstattung mit einer Softstart-Technologie, die das Gerät zum Zeitpunkt des Starts vor übermäßigem Stromverbrauch schützt.

Wie alle anderen Akyga®-Netzteile ist das Produkt in einer umweltfreundlichen Ecobox-Verpackung verpackt.

Wir empfehlen Ihnen, unsere [Suchmaschine für Laptop-Netzteile](#).