



Netzteil

Model: **AK-TB-11**



Produktcode	AK-TB-11
Produkttyp	Netzteil
Serie	Universell
Versorgungsspannung	110-240 V
Stromaufnahme	< 0.4 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	9 V
Ausgangsstromstärke	1 A
Bolzen einer Steckdose	CEE 7/16 (Europlug)
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	5.5 x 2.1 mm
Kabellänge	1.5 m
Ferritfilter	Nein
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	63 x 35 x 65 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	160 x 87 x 45 mm
Nettogewicht	115 g
Bruttogewicht	139 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720133991
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das **Akyga® AK-TB-11** ist eine zuverlässige Stromversorgung. Seine Vielseitigkeit verdankt er dem beliebten **5,5 x 2,1 mm** Steckverbinder und den Versorgungsparametern **9 V/1 A**. Sie sind in vielen Geräten des täglichen Gebrauchs zu finden. Dazu gehören Netzwerkgeräte wie Modems, Switches, TCP/IP-Gateways oder GSM. Darüber hinaus verfügt der Adapter über ein **1,5 m langes Kabel**, das für Freiheit bei der Installation sorgt. Darüber hinaus ist das Netzteil mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die einen sicheren und stabilen Betrieb gewährleisten. Dies gilt sowohl für versorgte Geräte als auch für die Stromversorgung selbst.