



Netzteil

Model: **AK-TB-15**



Produktcode	AK-TB-15
Produkttyp	Netzteil
Serie	Universell
Versorgungsspannung	110-240 V
Stromaufnahme	< 0.5 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	5 V
Ausgangsstromstärke	3 A
Bolzen einer Steckdose	CEE 7/16 (Europlug)
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	Micro USB Typ B
Kabellänge	1.0 m
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	100 x 80 x 29 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	160 x 87 x 35 mm
Nettogewicht	120 g
Bruttogewicht	150.8 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720135834
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Akyga® AK-TB-15 ist ein **universelles Netzteil** mit einem **USB-Micro-B-Anschluss**, das häufig in Geräten wie Smartphones, Tablets oder Powerbanks verwendet wird. Das Produkt eignet sich hervorragend zum Laden dieser Geräte mit einer maximalen Leistung von **15 W**. Zusätzlich gewährleisten die verwendeten Schutzvorrichtungen den Schutz der Stromversorgung, einschließlich gegen Überhitzung oder Beschädigung durch Kurzschluss. Die Länge des Ladekabels beträgt **1 m**.

Das Produkt ist in der **umweltfreundlichen EcoBox**-Verpackung in schwarz erhältlich.

Das Netzteil kann u.a. zum Aufladen des **Airwheel C5-Helms** verwendet werden.