



Netzteil

Model: **AK-TB-16**



Produktcode	AK-TB-16
Produkttyp	Netzteil
Serie	Universell
Versorgungsspannung	110-240 V
Stromaufnahme	< 0.5 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	5 V
Ausgangsstromstärke	3 A
Bolzen einer Steckdose	CEE 7/16 (Europlug)
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	USB type C
Kabellänge	1.0 m
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	100 x 80 x 29 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	160 x 87 x 35 mm
Nettogewicht	120 g
Bruttogewicht	150.8 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720135841
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Akyga® AK-TB-16 ist ein universelles Netzteil mit einer maximalen Leistung von 15 W und Ausgangsparametern von 5 V / 3 A. Das Produkt findet hervorragende Anwendung in Ladegeräten, die mit einem USB-Typ-C-Stecker ausgestattet sind, der häufig in verwendet wird Tablets und Smartphones. Das Netzteil arbeitet mit mehr als 80% Wirkungsgrad. Mit dem CEE 7/16-Stecker (Eurostecker) kann das Ladegerät sicher an eine Haushaltssteckdose angeschlossen werden. Das Gerät ist mit einer Reihe von Schutzfunktionen (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP). Die Kabellänge beträgt 1m.

Das Produkt ist in einer umweltfreundlichen Ecobox-Verpackung verpackt.