



Netzteil

Model: **AK-TB-21**



Produktcode	AK-TB-21
Produkttyp	Netzteil
Serie	Universell
Versorgungsspannung	110-240 V
Stromaufnahme	< 0.4 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	5 V
Ausgangsstromstärke	2 A
Bolzen einer Steckdose	CEE 7/16 (Europlug)
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	2.5 x 0.7 mm
Kabellänge	1.5 m
Ferritfilter	Nein
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	63 x 35 x 65 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	160 x 87 x 45 mm
Nettogewicht	115 g
Bruttogewicht	139 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720136237
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das **Akyga® Netzgerät AK-TB-21** ist eine vielseitige Stromquelle. Es lädt problemlos verschiedene Arten von **Tablets, Minicomputern** und anderen mobilen Geräten. Es zeichnet sich durch ein geringes Gewicht aus, das eine bequeme Nutzung des angeschlossenen Geräts, auch im Zug des Ladevorgangs, ermöglicht. Das Netzteil liefert **5 V/2 A** und **10 W** Leistung, was sich positiv auf die Geschwindigkeit beim Laden von Geräten auswirkt. Außerdem sorgt das **lange 1,5 m lange Kabel** mit einem **2,5 x 0,7 mm** Stecker für Bewegungsfreiheit bei der Nutzung.

Das Ladegerät verfügt über eine **Reihe von Schutzfunktionen** (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP), die einen sicheren und stabilen Betrieb der gespeisten Geräte sowie des Ladegeräts selbst gewährleisten.