



Netzteil

Model: **AK-TB-22**



Produktcode	AK-TB-22
Produkttyp	Netzteil
Serie	Universell
Versorgungsspannung	110-240 V
Stromaufnahme	< 0.4 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	5 V
Ausgangsstromstärke	2 A
Bolzen einer Steckdose	CEE 7/16 (Europlug)
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	5.5 x 2.1 mm
Kabellänge	1.5 m
Ferritfilter	Nein
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	63 x 35 x 65 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	160 x 87 x 45 mm
Nettogewicht	115 g
Bruttogewicht	139 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720136244
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das **Akyga® AK-TB-22** ist ein universelles **Netzgerät** mit Versorgungsparametern von **5 V/ 2 A**. Es hat einen weit verbreiteten **5,5 x 2,1 mm Stecker**. Sie ist in verschiedenen Arten von mobilen Geräten (Tablet), Netzwerkgeräten (Router, Modem, Switch) sowie Bürogeräten (Monitor und Drucker) zu finden. Das **1,5 m lange Kabel** macht den Anschluss stationärer Geräte an die Stromversorgung äußerst komfortabel. Die Länge des Kabels in Kombination mit dem geringen Gewicht des Ladegeräts ermöglicht es Ihnen außerdem, Ihr mobiles Gerät auch während des Ladevorgangs zu benutzen.

Das Sicherheitspaket (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) garantiert einen sicheren und stabilen Betrieb sowohl der versorgten Geräte als auch des Netzteils selbst.