



Netzteil

Model: **AK-TB-23**



Produktcode	AK-TB-23
Produkttyp	Netzteil
Serie	Universell
Versorgungsspannung	110-240 V
Stromaufnahme	< 0.4 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	5 V
Ausgangsstromstärke	2 A
Bolzen einer Steckdose	CEE 7/16 (Europlug)
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	Micro USB Typ B
Kabellänge	1.0 m
Ferritfilter	Nein
Übereinstimmung mit DCP (Dedicated Charging Port)	Ja
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	63 x 35 x 65 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	160 x 87 x 45 mm
Nettogewicht	115 g
Bruttogewicht	139 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720136251
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das **Akyga® AK-TB-23 ist ein Universalnetzteil**. Seine Vielseitigkeit wird durch die Parameter der **5 V/2 A**-Spannungsversorgung und den verwendeten Stecker gewährleistet. Das Netzteil wurde nämlich mit einem weltweit **verbreiteten Micro-USB-Stecker** ausgestattet. Es dient zum Aufladen verschiedener Arten von Alltagsgeräten wie Smartphones, Tablets, kabellosen Kopfhörern oder den weniger beliebten Airwheel C5-Helmen. Darüber **hinaus ermöglicht** das geringe Gewicht des Ladegeräts eine komfortable Nutzung des angeschlossenen Geräts auch während des Ladevorgangs. Und das **1,0 m lange Kabel** gibt Ihnen Bewegungsfreiheit beim Arbeiten mit Ihrem Gerät.

Der Adapter verfügt über eine **Reihe von Sicherheitsfunktionen** (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP), die einen sicheren und stabilen Betrieb gewährleisten. Dies gilt sowohl für versorgte Geräte als auch für die Stromversorgung selbst.