



## Netzteil

Model: **AK-TB-33**



Produktcode	AK-TB-33
Produkttyp	Netzteil
Serie	Universell
Versorgungsspannung	110-240 V
Stromaufnahme	< 0.4 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	5 V
Ausgangsstromstärke	2 A
Bolzen einer Steckdose	CEE 7/16 (Europlug)
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	5.5 x 2.5 mm
Kabellänge	1.5 m
Ferritfilter	Nein
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	63 x 35 x 65 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	160 x 87 x 45 mm
Nettogewicht	115 g
Bruttogewicht	139 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720136275
Garantie	24 Monate





## Bezeichnung

Das **Universalnetzteil Akyga® AK-TB-33** ist eine zuverlässige Stromquelle. Seine Vielseitigkeit wird durch den beliebten **5,5 x 2,5 mm** Stecker gewährleistet. Es ist in verschiedenen Arten von Netzwerkgeräten (Router, Modem, Switch), Mobilgeräten (Tablet) und Bürogeräten (Monitor und Drucker) zu finden. Darüber hinaus liefert das Netzteil **5 V/2 A** und **10 W** Leistung, was sich positiv auf die Geschwindigkeit der geladenen Geräte auswirkt. Das lange **1,5 m lange Kabel** in Kombination mit dem leichten Design des Ladegeräts bietet hingegen eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten und Komfort bei der Verwendung der Geräte während des Ladevorgangs.

**Sicherheitspaket** (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) garantiert sicheren und stabilen Betrieb. Dies gilt sowohl für die versorgten Geräte als auch für das Netzgerät selbst.