

# Rasenmäher **UniversalRotak470**

## Kraftvoll für perfekten Schnitt

### Anwendernutzen

- **PowerDrive-Motor**  
kraftvoll auch in hohem feuchtem Gras
- **Premium Design**  
durch eine lasergeschnittene Oberflächenstruktur und Verwendung von Elementen aus dem Automotive-Bereich
- **Intuitive Schnitthöhenverstellung mit nur einem Handgriff**  
dank neuem 6-stufigem Verstell-System

### Technische Daten

- Motorleistung: 1400 Watt
- Arbeitsbreite: 36 cm
- Rasenfläche: perfekt für bis zu 470 m<sup>2</sup> Rasenfläche
- Schnitthöhe: 6-fach, zentral, 20-70 mm
- Rasenkamm: ja
- Fangbox-Volumen: 40 l
- Griffe: Ergoflex
- Integrierter Tragegriff: ja
- Messer: gehärteter, geschliffener Stahl mit Laubsammler „LeafCollect“
- Gewicht netto/brutto: 13,5 kg / 15,5 kg



- Lieferumfang: **UniversalRotak470**; Fangkorb, Karton
- Verpackung (L x B x H): 740 mm x 400 mm x 450 mm
- Anzahl auf Palette/ VPE: 6 / 1 Stück
- Waren-ID: 84331110
- Bildnummern: 325575
- Herstellland: HU
- Vorgängermodell: UniversalRotak 470; 06008B9002
- Erste Lieferung: Februar 2020

Land	Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code		
DE	<b>UniversalRotak470</b> neues Design	06008B9007	4059952526478		
AT	<b>UniversalRotak470</b> neues Design	06008B9007	4059952526478		