



PA-6010Z

Best.-Nr.: 1000125

PRODUKTINFOS

10-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 600 W
- 10 Zonen, einzeln regelbar
- 3 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen
- 2 Eingänge Stereo-Line über Cinch-Buchsen
- Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Signal-/Clip-Anzeige per LEDs, geregelter Lüfter
- Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich
- 15-V-Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone
- Anschluss für bis zu 32 Kommandomikrofone PA-2400RC
- Anschluss für bis zu 3 PTT-Mikrofone PA-4300PTT
- Alarm-Durchsage mit Einschub PA-1120DMT (optional erhältlich)
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
- Montagewinkel abnehmbar

TECHNISCHE DATEN

PA-6010Z

Nennleistung

600 W

PA-6010Z

Leistung an 100 V	600 W
Kanäle	5
Zonen	10
Eingänge	2,5 mV/5 k Ω , 0,3 V/5 k Ω (Mic/Line1-3), 0,3 V/15 k Ω (Line4-5), 0,775 V/100 k Ω (Vorverstärker)
Frequenzbereich	55-16000 Hz
Klangregelung Tiefen	± 10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	± 10 dB/10 kHz
Störabstand	> 70 dB (Mic), > 80 dB (Line)
Klirrfaktor	< 1 %
Phantomspannung	15 V
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1700 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 50 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	133 mm
Tiefe	352 mm
Höheneinheiten HE	3
Gewicht	22 kg
Anschlüsse	3 x 6,3-mm/XLR-Combo (Mic/Line), 2 x Cinch L/R (Line), 1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverstärker-Eingang), 1 x RJ45 (PTT-Mic), 1 x RJ45 (Kommando-Mic), Schraubanschlüsse (Lautsprecher), 1 x Cinch L/R (Record-Ausgang) 1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverst
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,54 x 0,21 x 0,47 m
Bruttogewicht	23,8 kg
Nettogewicht	21,97 kg