



## TXS-606HT/2

Best.-Nr.: 1000185

### PRODUKTINFOS

#### Handmikrofon mit integriertem Multi-Frequenz-Sender

mit UHF-PLL-Technik

- Dynamische Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik
- 800 einstellbare UHF-Frequenzen (672,000-691,975 MHz), durch ACT-Funktion mit den Empfängern TXS-606, TXS-626, TXS-646 oder TXS-686 synchronisierbar
- Empfindlichkeit einstellbar
- Sendeleistung umschaltbar (high 25 mW/low 2,5 mW)
- LCD-Anzeige für Gruppe/Kanal, Audio-Level und Batteriezustand
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)

**Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!**

**Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!**

**Soundcheck 04/2012**

„Das TXS-646 kann vier Drahtloskanäle gleichzeitig empfangen - der Handsender weist einen warmen, druckvollen Sound auf und setzt sich gut gegenüber den Instrumenten durch ... die Ohrbügelmikrofone ermöglichen unsichtbare Mikrofonierung bei gleichzeitig hoher Rückkopplungssicherheit und hervorragender Sprachverständlichkeit ... das Vierfach-Funksystem von IMG Stage Line arbeitete jederzeit zuverlässig, ist einfach zu bedienen und überzeugte mit einem knackigen Sound.“

+ Klarer Sound

+ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

+ Zukunftssicherer Frequenzbereich

(Testsetup bestand aus TXA-646 mit TXS-606HT, TXS-606LT und HSE-70A/SK)

## TECHNISCHE DATEN

### TXS-606HT/2

Art	Handmikrofonsender
Übertragungsart	Funk
Charakteristik	Niere
System	dynamisch
Trägerfrequenzbereich	672,000-691,975 MHz
Sendeleistung	25 mW/2,5 mW
Stromversorgung	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Betriebsdauer	> 8 h
Audio-Frequenzbereich	30-18000 Hz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 51 mm x 265 mm
Gewicht	312 g
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,08 x 0,06 x 0,305 m
Bruttogewicht	0,461 kg
Nettogewicht	0,323 kg