



## PA-4120D

Best.-Nr.: 1000015

### PRODUKTINFOS

#### 4-Kanal-ELA-Class-D-Leistungsverstärker

- 4 x 120 W
- Class-D-Konzept mit hohem Wirkungsgrad zur Senkung der Energiekosten
- Stufenlos temperaturgeregelte Lüfter
- Anschluss für externen Ein/Aus-Schalter
- Anschluss für externen Mute-Schalter
- LED-Anzeige für Protect, Peak, Signal und 100-V/4-Ω-Betrieb

### TECHNISCHE DATEN

#### PA-4120D

Nennleistung	480 W
Leistung an 4 Ω	4 x 120 W
Leistung an 100 V	4 x 120 W
Ausgangsimpedanz	100 V/83 Ω, 4 Ω
Kanäle	4
Eingänge	775 mV/20 kΩ, sym.
Frequenzbereich	80-16000 Hz
Störabstand	> 95 dBA
Klirrfaktor	< 0,1 %
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	850 VA

**PA-4120D**

Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	483 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	320 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	5,1 kg
Anschlüsse	Schraubanschlüsse (Eingänge), Schraubanschlüsse (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,54 x 0,14 x 0,39 m
Bruttogewicht	6,05 kg
Nettogewicht	5,12 kg