

DAS HANDLICHE MULTITALENT – PERFEKT FÜR TIERHAARE, AUTOSITZE UND FLÜSSIGKEITEN.



HV 7146 4-in-1 Akku-Handstaubsauger

- **Bis zu 50% längere Laufzeiten*** als herkömmliche Akku-Handsauger
der leistungsstarke 18,5 V Li-Ionen Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 30 Minuten.
- **Mit rotierender Turbobürste und praktischer LED-Beleuchtung**
ideal für die Reinigung von Polstern, Autositzen und zur Entfernung von Tierhaaren.
- **Mit integrierter „Wet & Dry“ Funktion**
sorgt für eine mühelose Aufnahme von Staub oder Flüssigkeiten.
- **Separate Wandhalterung inkl. Ladestation und praktischem 4-in-1 Zubehör bestehend aus:**
Turbobürste, sowie einer Fugendüse mit aufsteckbarem Möbel- oder Gummiaufsatz für Flüssigkeiten.

*im Vergleich zum SEVERIN HV 7144



Produktdetails



Leistungsstarke und langanhaltende Saugkraft

Der integrierte 18,5 V Li-Ionen Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 20 Minuten im Power-Mode und bis zu 30 Minuten im Eco-Mode.



Mit rotierender Turbobürste für mehr Saugleistung

Ideal für die Reinigung von Polstern, Autositzen und zur Entfernung von hartnäckigen Tierhaaren.



„Wet & Dry“ Funktion

Die wechselbare Gummidüse sorgt für eine mühelose Aufnahme von bis zu 150 ml Flüssigkeit.



Immer saubere Möbel ohne verkratze Oberflächen

Einfache Reinigung von Möbeln und empfindlichen Oberflächen mit dem zusätzlichen Möbelbürsten-Aufsatz.



Aufladestation mit Zubehör- und Wandhalterung

Das Gerät kann einfach senkrecht in der Station positioniert und geladen werden. Inklusive Ladekontrolleuchte.



Komfortable Reinigung des Staubbehälters

Das Behältersystem inkl. Filter kann ganz einfach vom Gerät entfernt und gereinigt werden.



Praktisches 4-in-1 Zubehör

Bestehend aus: Turbobürste, sowie einer Fugendüse mit aufsteckbarem Möbel- oder Gummiaufsatz für Flüssigkeiten.

Wichtige Daten im Überblick

Li-Ionen Akku	18,5 V / 2.200 mAh
Ladezeit	5 Stunden
Leistung Max.	120 W
Kapazität Staubbehälter	650 ml
Saugkraft	5,5 kPa
Umdrehungen / Min	2.500 U / Min
Laufzeit	ca. 20 Min (Power-Mode) / ca. 30 Min (Eco-Mode)
Farbe/ Material	Weiß-Grau / Rot
Besonderheiten	Ladekontrolllampe mit LED-Anzeige Filter mit Filterklasse H7
Automatische Abschaltung	Ja
Gewicht des Produktes	1,1 kg
Maße Buntkarton	47 x 19 x 19 cm
Maße VE	40 x 39,5 x 49 cm
Maße des Gerätes	44 x 12,5 13,5 cm
VE	4
GTIN-Code	4008146037009

POS – für eine gelungene Platzierung

 <p>POS STICKER</p>	 <p>ACRYL DISPLAY</p>	 <p>A+ CONTENT</p>	 <p>Product Video</p>
Aufkleber, Hangtags o. Ähnliches	Acrylaufsteller	A+ Content	Produktvideo
JA	NEIN	JA	NEIN