

MIDLAND®
MOVING COMMUNICATION

MIDLAND M-88

CB Funkgerät für alle europäischen Länder



Das Midland M-88 CB-Funkgerät kommt als viertes Modell der neuen Midland M-Serie im frischen High-Tech-Design in kompakter Form daher. Es besitzt ein großes Farbdisplay auf der Vorderseite. Das M-88 deckt selbstverständlich alle europäischen Ländernormen ab und kann sowohl mit 12V als auch 24V betrieben werden. Das Feature DS (Digital Squelch) gewährleistet stets einen sauberen Empfang, ohne störende Nebengeräusche.

MIDLAND M-88

AUSSTATTUNG

- Multifunktions-CB-Funkgerät in DIN-Größe
- Großes TFT-Farbdisplay
- Betriebsspannung: 12 V / 24 V
- Kanalnummer oder Kanal und Frequenz werden angezeigt
- DS: Digitaler Automatiksquelch
- Automatische digitale Rauschsperrung in verschiedenen Stufen einstellbar
- SWR-Schutz (Schutzschaltung gegen das Senden bei schlechter Stehwelle)
- S-Meter
- RF-Verstärkung
- Notruffunktion
- Suchlauffunktion
- Zweikanalüberwachung
- 4 Speicherkanäle
- PA-Funktion
- Roger-Beep
- Notfallkanäle 9/19
- Störaustaster-System und Frequenz-Audiofilter (HIC)
- Display-Hintergrundbeleuchtung
- Tastenfeld mit Hintergrundbeleuchtung
- Automatisches Einschalten



TECHNISCHE DATEN:

- Notrufkanäle 9/19 und Vorzugskanal
- Mikrofon mit 6pol. Anschluss und Up/Down/Vorzugskanal
- Externer Lautsprecheranschluss
- Maße 188 x 77 x 57 mm
- Gewicht: 677 g

LIEFERUMFANG:

M-88 Transceiver mit Stromkabel, Mikrofon, Montagehalterung, Befestigungsschrauben für die Halterung, Schrauben zum Befestigen des Funkgeräts an der Halterung, Schutzsicherung, Mikrofonhalter, Saugnapf zur Montage auf Glas, DIN-Halterung mit Montage/Demontage-Kit



Alan Electronics GmbH

Daimlerstraße 1 g · D-63303 Dreieich · Tel.: +49(0)6103-9 48 10 · Fax: +49(0)6103-94 81 60
Nikolaus-Otto-Straße 1 · D-22946 Trittau · Tel.: +49 (0)4154-84 90 · Fax: +49 (0)4154-84 91 00
www.albrecht-midland.de · info@albrecht-midland.de