

Smart Watch SWS11

S11

- ▶ 1.28" (3,25 cm) kapazitives Touch Display
- ▶ 300 mAh Lithium-Polymer-Akku
- ▶ 3D Beschleunigungssensor
- ▶ Optischer Herzfrequenzsensor
- ▶ IP67 wasserfest
- ▶ Bluetooth 5.0



Auswahl aus verschiedenen Zifferblättern

- ▶ Schrittzähler ▶ Multi-Sport-Modus ▶ Zeit- / Strecken- / Kalorienaufzeichnung
- ▶ Herzfrequenzmesser ▶ Blutdruckmesser ▶ Schlafanalyse ▶ Aktivitätsalarm ▶ Wetter
- ▶ Textnachrichten- und Anrufanzeige ▶ Smartphone Suche ▶ u.v.m.

Technische Daten

Display	1.28" / 3,25 cm IPS Touch Display
Auflösung	240 x 240
Touch Display	Full-Touch
Prozessor	RTL8762C
Herzfrequenzsensor	VC31
G-Sensor	STK8321
Synchronisierung	Bluetooth 5.0
Stromversorgung	3.7V / 300 mAh Lithium-Polymer-Akku
Akkuladung	Magnet-/USB-Kabel
Kostenlose App	GloryFit
Wasserfestigkeit	IP67
Kompatibilität	Android 4.4 und höher / iOS 9.0 und höher
Abmessung Gehäuse:	Gehäuse: Ø46 mm x 12,9 mm Armband: ca. 265 x 22 x 3,3 mm
Gewicht	ca. 55 g
Zubehör	USB-Magnet-Ladekabel, Betriebsanleitung

Farbe: schwarz
Art.Nr.: 77001477
GTIN: 40 42996 01477 3
UVP: 149,- EUR

Farbe: silber-grau
Art.Nr.: 77001478
GTIN: 40 42996 01478 0
UVP: 149,- EUR

Jay-tech GmbH
Krefelder Straße 657
D-41066 Mönchengladbach
info@jay-tech.de