

Gigabyte Mini PC AMD Ryzen 4800 16GB



Technische Daten:

Modell	GB-BRR7H-4800
Netzteil Extern	90 Watt
Chipsatz	System-on-Chip (SoC)
Steckplätze	1* SATA 6Gb/s, 1* PCIe x4 , 1* M.2 SATA SSDs
Arbeitsspeicher	16 GB SO-DIMM DDR4
Grafikkarte	AMD Radeon™ Graphics
Festplatte	512 GB SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor	AMD RYZEN R7-4800U
Prozessor Turbotakt	8x 4.1 GHz
Laufwerk	ohne
Wireless LAN	Intel WiFi6 AX200 / BT 5.2
Netzwerkkarte	2.5G LAN (Realtek 8125)
Sound	Realtek ALC255
Anschlüsse Front	Power Button, 3x USB 3.2 Type A, 1x USB 3.2 Type C 1x Headphone / MIC
Anschlüsse Hinten	1x HDMI, 1x USB 3.2 Type C, 1x RJ45, 1x DC-In 1x mini DisplayPort, 2x USB 3.2 Type A
Anschlüsse Seite	1x Kensington lock slot, 1x COM Port
Besonderheiten	COM Port, Betriebssystem auf SSD, VESA-Halterung 75x75 / 100x100
Betriebssystem	Windows 10 Professional 64 Bit
Maße (H x B x T)	46,8 x 119,5 x 119,5 mm
EAN	
ArtikelNr.	2356405