

Heißluftgebläse

HL 1821 S



EAN 4007841 068929

Art.-Nr. 068929



Funktionsbeschreibung

Trocknen, Schweißen, Formen, Lösen, Glätten, Folieren und noch vieles mehr – das kraftvolle Heißluftgebläse HL 1821 S ist das Multitalent für clevere Heimwerker. Grill anfeuern, Planen schweißen, Farbe ablösen, Unkraut entfernen, Kabel schrumpfen, Leitungen abtauen, Kunststoff verformen und, und, und. Es ist extra handlich, 1800 Watt stark, bietet zwei Temperaturstufen (300/550°C) und eine hohe Luftmenge (bis zu 450 l/min) für perfekte Ergebnisse. Der Heißluft-Allrounder in STEINEL Qualität überzeugt zudem durch eine Thermosicherung zum Schutz vor Überhitzung und 3 Jahre STEINEL Herstellergarantie.

Technische Daten

Leistung	1800 W
Temperatur	300 – 550 °C
Luftmenge	350 – 450 l/min
Motor, Typ	Bürstenmotor
Temperatureinstellung	2-stufig
Heizelement	Mikantitheizung
Loc-Funktion	Nein
Resthitzeanzeige	Nein
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Nein

Heizelement austauschbar	Nein
Kabellänge	2,2 m
Abmessungen (L x B x H)	252 x 86 x 200 mm
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Modell	Faltschachtel
VPE1, Nettogewicht	0,72 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841068929

Zubehör

EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 010317	Farbschaber-Set
EAN 4007841 006785	Andrückrolle 40mm - Silikon