



Einhell

EXPERT

Gartenpumpe

GE-GP 1145 ECO

Art.-Nr.: 4180370

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825647884

Die Einhell Gartenpumpe GE-GP 1145 ECO verfügt über eine große Wassereinfüllöffnung und eine Wasserablassschraube, mittels derer diese frostsicher entleert werden kann. Die Gartenpumpe ist mit Wasserfüll-, Schmutz- und Saug-Anzeigen ausgestattet. Der Schutz der Pumpe wird gewährleistet durch Thermoschutz und einen Vorfilter mit Rückschlagventil. Ausgerüstet ist die Gartenpumpe mit einem Ein-/Ausschalter, hochwertigen Gleitringdichtungen, langlebigen Saug- und Druckanschlüssen aus Metall sowie einem zweiten, zusätzlichen Druckanschluss. Die Lieferung erfolgt inkl. Adapter 1" (33,3 mm) AG passend für 1" Saugschläuche.

Ausstattung

- Wasserfüllanzeige
- Große Wassereinfüllöffnung
- Schmutzanzeige
- Sauganzeige
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutz
- Vorfilter mit Rückschlagventil
- Ein-/Ausschalter
- Hochwertige Gleitringdichtungen
- Zusätzlicher, zweiter Druckanschluss
- Langlebige Saug- und Druckanschlüsse aus hochwertigem Metall
- Inkl. Adapter 1" (33,3 mm) AG passend für 1" Saugschläuche
- ECO Power: Mehr Fördermenge bei geringerem Stromverbrauch



Technische Daten

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 1100 W |
| - Max. Fördermenge | 4500 L/h |
| - Max. Förderhöhe | 48 m |
| - Max. Förderdruck | 4.8 bar |
| - Max. Saughöhe | 8 m |
| - Max. Wassertemperatur | 35 °C |
| - Sauganschluss | 42mm (R11/4 AG) |
| - Druckanschluss | 33,3 mm (R1 IG) |
| - Netzleitung | 150 cm H07RN-F |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 10.85 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 12.45 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 500 x 226 x 370 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 12.45 kg |
| - Maße Exportkarton | 500 x 226 x 370 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 690 1392 1624 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Saugschlauch 4 m Kunststoff
Zubehör Wassertechnik
Art.-Nr.: 4173635
EAN-Code: 4006825549058
Einhell Accessory



Saugschlauch 7 m Kunststoff
Zubehör Wassertechnik
Art.-Nr.: 4173645
EAN-Code: 4006825549102
Einhell Accessory



Saugschlauch 4 m Messing
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173630
EAN-Code: 4006825549133
Einhell Accessory



Saugschlauch 7 m Messing
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173640
EAN-Code: 4006825549171
Einhell Accessory