



Einhell

EXPERT

Benzin-Wasserpumpe

GE-PW 46

Art.-Nr.: 4171372

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825643978

Mit der Benzin-Wasserpumpe GE-PW 46 lassen sich sehr große Wassermengen schnell fördern, um beispielsweise eine verlässliche, stromnetzunabhängige Brauchwasserversorgung herzustellen. Der 4,6 kW starke Viertakt-Benzinmotor sorgt für ausreichendes Drehmoment, um bis zu 23.000 Liter pro Stunde über eine Förderhöhe von maximal 26 Metern zu pumpen. Druckanschluss und Sauganschluss sind mit einem 59,6 mm (2") Außengewinde ausgerüstet.

Ausstattung

- 4-Takt-Motor
- 3,6 l Tank
- Druckanschluss 59,6 mm (2") AG
- Sauganschluss 59,6 mm (2") AG
- Ölmangelsicherung
- Wassereinfüllstutzen
- Wasserablassschraube
- Stabiler Rohrrahmen
- Inkl. 2 Adapter 50,8 mm (2") (Schlauchanschluss)
- Inkl. 2 Adapter 33,3 mm (1") AG (Gewindeanschluss)
- Inkl. 2 Adapter 47,8 mm (1 1/2") AG (Gewindeanschluss)
- Inkl. 1 Saugkorb 50,8 mm (2") (Schlauchanschluss)



Technische Daten

- | | |
|--------------------|------------------------|
| - Motor | Viertakt, Luftgekühlt |
| - Hubraum | 208 cm ³ |
| - Leistung | 4.6 kW |
| - Max. Drehzahl | 3600 min ⁻¹ |
| - Benzintankinhalt | 3.6 L |
| - Max. Fördermenge | 23000 L/h |
| - Max. Förderhöhe | 26 m |
| - Max. Förderdruck | 2.6 bar |
| - Max. Saughöhe | 6.5 m |
| - Sauganschluss | 59,6 mm - 2" (Gewinde) |
| - Druckanschluss | 59,6 mm - 2" (Gewinde) |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 23 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 25.1 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 515 x 418 x 430 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 25 kg |
| - Maße Exportkarton | 510 x 420 x 425 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 305 625 750 |

