



Einhell

CLASSIC

Hand-Rasenmäher

GC-HM 400

Art.-Nr.: 3414129

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825651959

Der Einhell Hand-Rasenmäher GC-HM 400 ist ein robuster, funktionaler Mäher ohne motorischen Antrieb, mit dem sich Rasenflächen bis 250 m² sauber, leise und umweltfreundlich mähen lassen. Die kugelgelagerte Mähspindel ist mit 5 hochwertigen Stahlmessern für 40 cm Schnittbreite ausgerüstet. Die 4-stufige Schnitthöheneinstellung lässt sich von 13 mm bis 37 mm individuell anpassen. Die Kunststoff-Laufwalze hat einen Durchmesser von 46 mm, der manuelle Mäher ist mit rasenschonenden, großflächigen Rädern ausgestattet. Ein gebogener Führungsholm bietet optimale Ergonomie bei der Arbeit, die Parkposition ermöglicht ein sicheres und einfaches Verstauen des Mähers. Der 27 Liter fassende Grasfangkorb ist abnehmbar und einfach zu entleeren.

Ausstattung

- Kugelgelagerte Mähspindel mit 5 hochwertigen Stahlmessern
- 4-stufige Schnitthöheneinstellung 13-37 mm
- Abnehmbarer 27 Liter Grasfangkorb
- Rasenschonende, großflächige Räder
- Kunststoff-Laufwalze Ø 46 mm
- Empfohlen für Rasenflächen bis 250 m²
- Gebogener Führungsholm bietet optimale Ergonomie
- Parkposition ermöglicht sicheres und einfaches Verstauen

Technische Daten

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - Schnittbreite | 400 mm |
| - Schnitthöhenverstellung | 4 Stufen 13-37 |
| - Mähspindel-Durchmesser | 125 mm |
| - Anzahl Mähmesser | 5 STK |
| - Fangsackvolumen | 27 L |
| - Räderdurchmesser | 215 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 7.5 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 8.5 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 570 x 353 x 245 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 8.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 580 x 240 x 350 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 550 1188 1451 |

