



Einhell

EXPERT PLUS



Akku-Laubsauger

GE-CL 36/230 Li E-Solo

Art.-Nr.: 3433630

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825646511

Der Einhell Akku-Laubsauger GE-CL 36/230 Li E-Solo kann - als Mitglied der Power X-Change-Reihe - mit jedem PXC-Akku kombiniert werden. Für den Betrieb sind 2x 18V-Akkus notwendig, diese sind separat erhältlich. Der Umbau von einem breiten Saugrohr zu einem schmalen Blasrohr - beides im Lieferumfang enthalten - erfolgt werkzeuglos. Für die maximale Blastleistung ist ein Turboschalter, zur Kontrolle die elektronische Drehzahlregulierung und eine Reinigungsöffnung mit Sicherheitsschalter integriert. Die Arbeit komfortabel machen der ergonomische Handgriff mit Softgrip und Anti-Vibrations-Funktion, der verstellbare Zusatzhandgriff und der Tragegurt. Die 2 Führungsräder sind höhenverstellbar, der 45 l-Fangsack ist mit Sichtfenster ausgerüstet.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- Inkl. einem breiten Saugrohr und einem schmalen Blasrohr
- Werkzeugloser Umbau von Saug-/Blasfunktion
- Turboschalter - für maximale Blastleistung
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Ergonomischer Handgriff mit Softgrip und Anti-Vibrations Funktion
- Reinigungsöffnung mit Sicherheitsschalter
- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- 2 höhenverstellbare Führungsräder
- 45l Fangsack mit Sichtfenster zur Füllstandkontrolle
- Verstellbarer Tragegurt
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- Leerlaufdrehzahl	8000 - 14000 min ⁻¹
- Luftgeschwindigkeit	230 km/h
- Max. Saugleistung	700 m ³ /h
- Häckselfunktion	10
- Fangsackvolumen	45 L



Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	3.1
- Bruttogewicht (kg)	5.75
- Abmessungen Einzelverpackung	502 x 292 x 380 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	5.6 kg
- Maße Exportkarton	500 x 285 x 375 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	528 1090 1275



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 4,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Saugen ¹ (Min.)	Saugen ² (Min.)	Saugen ³ (Min.)	Blasen ⁴ (Min.)	Blasen ⁵ (Min.)	Blasen ⁶ (Min.)
1.5 Ah	22	10	4	24	11	6
2.0 Ah	28	12	5	29	13	7
2.5 Ah	34	14	7	35	16	8
3.0 Ah	45	20	11	50	24	13
4.0 Ah	55	24	13	58	27	15
5.2 Ah	75	30	17	79	37	20
6.0 Ah	85	35	20	91	43	23

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

- 1) Min. elektronische Geschwindigkeit
- 2) Max. elektronische Geschwindigkeit
- 3) TURBO
- 4) Min. elektronische Geschwindigkeit
- 5) Max. elektronische Geschwindigkeit
- 6) TURBO