

EZVIZ LC1C Full HD WLAN Überwachungskamera mit Bewegungsmelder, Flutlicht- Strahler und Audioübertragung

EAN: 6971744239404

Die EZVIZ LC1C kombiniert eine Überwachungskamera für den Außenbereich und Flutlicht in einer Lösung. So sorgt sie sowohl für Ihre Sicherheit als auch für eine komfortable Ausleuchtung der Garten- oder Hofeinfahrt bei Nacht. Die LC1C leuchtet nicht nur mit insgesamt 2.000 Lumen, sondern schützt Ihr Eigentum aktiv mit einer 100 dB-Sirene und Bewegungsalarmen in Echtzeit.



Dank eines Starlight Sensors sind nicht nur die Tagesaufnahmen überzeugend, auch die Bilder bei Nacht sind trotz Umgebungsdunkelheit gestochen scharf und hell. Mit der fortschrittlichen Nachtsicht-Technik der Kamera können Sie jetzt alles in bis zu 25 Metern Entfernung klar erkennen.

Die LC1C ist der perfekte Ersatz für eine gewöhnliche Außenbeleuchtung. Die beiden Leuchten lassen sich flexibel in jede gewünschte Richtung drehen. Sobald der PIR-Bewegungssensor Bewegung von Menschen oder Tieren erkennt, wird automatisch das Licht der LC1C eingeschaltet. Über die EZVIZ-App lässt sich die Lichtintensität sogar regulieren.

Die Flutlichter der mit einem 270-Grad-PIR-Sensor ausgestatten LC1C leuchten automatisch auf sobald Menschen oder Tiere in der Dunkelheit* erkannt werden. Sie können sogar Zonen definieren, auf die Sie die Bewegungserkennung beschränken möchten.

**Wenn keine Bewegung mehr erkannt wird, schalten sich die Flutlichter nach 90 Sekunden aus.*

Die LC1C nutzt einen Doppelauslösemechanismus, um die Genauigkeit der Alarme zu erhöhen. Durch die Kombination traditioneller Bewegungserkennungsanalytik mit einem PIR-Sensor sorgt die LC1C dafür, dass Sie nur Benachrichtigungen erhalten, die Ihre Aufmerksamkeit wert sind.

Die LC1C macht Gegensprechen mit ihrem leistungsstarken Mikrofon und Lautsprecher noch einfacher. Dank der EZVIZ-App können sich beide Seiten laut und deutlich unterhalten.

Das integrierte WLAN-Modul der LC1C nutzt einen Leistungsverstärker um seine Signalstärke und Anti-Interferenz-Fähigkeiten deutlich zu optimieren. Darüber hinaus sorgen zwei leistungsstarke Antennen dafür, dass die LC1C besser als je zuvor verbunden bleibt.

Speichern Sie Ihre Aufnahmen mit flexiblen und sicheren Lösungen. Die LC1C kommt mit integriertem microSD-Kartenslot, wo Aufnahmen auf einer bis zu 256 GB großen Speicherkarte erfolgen können.

Mit der EZVIZ-App und der EZVIZ-Studio-Software können Sie alles was Ihnen wichtig ist erfassen, speichern, sichern und verwalten.

Produkthighlights:

- 1080P Full HD-Auflösung
- H.265 Videokomprimierung
- PIR Bewegungssensor mit Erfassungsradius von 270 Grad
- Regulierbarer Bewegungssensor, einstellbarer Erfassungsbereich zur Vermeidung von Falschalarmen
- Aktiver Schutz dank 100 db Sirene
- Duale 2000 lm SMD LED-Beleuchtung für bessere Bildqualität und als zusätzlicher Schutzfaktor
- Erweiterte Bewegungswarnungen (PIR-Sensorik + Bewegungserkennung)
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher mit Rauschunterdrückung
- Lokale Aufnahme auf Micro SD-Karte (unterstützt Karten bis 256 GB)
- Nachtsicht bis 25 Meter
- Staub- und wasserfestes Kameragehäuse nach IP65
- Attraktives und robustes Design

Lieferumfang:

- EZVIZ- LC1C Überwachungskamera
- Montagematerial
- Schnellstartanleitung

Technische Spezifikationen:

Kameraeigenschaften	Prozessor	Hochleistungs-SOC-Prozessor
	Erfassungswinkel	Horizontalwinkel: 103°; Vertikalwinkel: 57°; Diagonalwinkel: 121°
	Nachtsicht	bis 25 Meter
PIR Bewegungssensor	Erkennungsdistanz	Bis 10 Meter
	Erfassung	270 Grad
Video	Komprimierungsstandard	Smart H.264, H.265
	Max. Auflösung	1920 × 1080, Full HD
	Frame Rate	25fps, Adaptive Bildrate
	DNR	3D DNR Rauschunterdrückung
	WDR	unterstützt
	BLC	unterstützt
Audio	Audio Eingang	Integriertes omnidirektionales Mikrofon
	Audio Ausgang	Lautsprecher integriert
	Audioqualität	Rauschunterdrückung
Netzwerkparameter	WLAN	802.11 b/g/n nur @ 2.4 GHz (2T2R, Dualantenne)
	Netzwerkeinbindung	Soft AP Konfiguration
Speicherung	Lokale Speicherung	Unterstützt Micro SD-Karten (Bis zu 256 GB)
	Netzwerk-Konfiguration	Soft-AP-Konfiguration
Beleuchtung	Leuchten	2
	LED-Typ	SMD LED
	Helligkeit	2000 LM (+/- 10%)
	CRI (Farbwiedergabenindex)	80 Ra
	Farbtemperatur	3000 K
	Lebensdauer	@ B50L70 @ Ta 25°C 25000 H
	Leistung	≤35 W
Allgemeine Angaben	Sirene	100-dezibel Alarm-Sirene
	Material	Aluminiumguss (Licht) und Kunststoffe (Kamera)
	Betriebstemperatur	-30°C - 50°C
	Luftfeuchtigkeit	0-95%
	Stromversorgung	Verkabelt (110v-240 V)
	Stromverbrauch	≤2 W (normal), ≤8 W (maximal), ohne LED
	Schutzart	IP65
	Abmessungen (mm)	268 x 186 x 185 mm
	Gewicht (g)	1469 g (3.24 lbs)