

EZVIZ C6W 4 MP 2K WLAN Überwachungskamera mit Schwenk- und Neigefunktion

EAN: 6941545603148

Die elegante und vielseitige C6W-Kamera bietet professionelle Sicherheit, und ist auch für Überwachung großer Bereiche im Haus geeignet.

Die Kamera zeichnet in 2K-Auflösung auf und verfolgt Bewegungen automatisch mit 4-fachem Zoom - so entgeht bei der Videoaufnahme kein Detail.

Profitieren Sie von den vielen Konfigurationsmöglichkeiten: Nach Aktivierung der Verfolgungs- und/oder Zoomfunktion kann die Kamera bewegte Objekte automatisch verfolgen und mit bis zu 4-fachem Digitalzoom erfassen. Sie können die Kamera über die App sogar so konfigurieren, dass sie nur die Bewegung von Personen nachverfolgt.



Mit nur einer Kamera kann somit praktisch jeder Winkel des Raumes im Auge behalten werden. Die 360-Grad-Abdeckung sorgt für einen kompletten Überblick über den Raum, und so entgeht kein einziges Detail.

Die EZVIZ C6W-Kamera verwendet die sensorgestützte True-WDR-Technologie, um Über- oder Unterbelichtung in kontrastreichen Szenen zu vermeiden und von morgens bis abends gleichmäßig helle Bilder zu liefern.

Verwenden Sie die EZVIZ-App auf Ihrem Smartphone, um über die Kamera zu kommunizieren während Sie unterwegs sind. Wie bei einem gewöhnlichen Telefonanruf können Sie sich in Echtzeit über die Kamera dank der Zwei-Wege-Kommunikation unterhalten.

Die C6W-Überwachungskamera verwendet zwei leistungsstarke Infrarotlichter und liefert somit auch bei Dunkelheit scharfe Aufnahmen in einer Entfernung von bis zu 10 Metern. Die Kamera wechselt automatisch zwischen Tag- und Nachtmodus- Ihr Zuhause ist somit rund um die Uhr optimal geschützt.

Die Kamera verfügt über eine moderne H.265-Videokomprimierungstechnologie und erreicht eine bessere Videoqualität mit nur der Hälfte der Bandbreite und benötigt nur halben Speicherplatz gegenüber dem vorherigen H.264-Videokomprimierungsstandard für Aufnahmen.

Die C6W kommt mit integriertem microSD-Kartenslot, welcher Speicherkarten bis 256 GB für lokale Speicherung der Aufnahmen unterstützt.

Produkthighlights:

- 4 MP 2K Auflösung
- H.265 Videokomprimierung
- Auto-Zoom-Bewegungsverfolgung
- 360° Panorama-Ansicht
- True-WDR
- Personenerkennung
- Zwei-Wege-Audio (Integriertes Mikrofon und Lautsprecher)
- Lokale Aufnahme auf Micro SD-Karte (unterstützt Karten bis 256 GB)
- Infrarot-Nachtsicht bis 10 Meter

Lieferumfang:

- EZVIZ- C6WÜberwachungskamera
- Bohrschablone
- Montagematerial
- Netzadapter
- Schnellstartanleitung
- Netzkabel
- Sockel

Technische Spezifikationen:

Kamera	
Bildsensor	1 / 2.7" Progressive Scan CMOS
Verschlusszeit	Selbstadaptiv
Objektiv	4 mm, F2.0
Blickwinkel	83° (horizontal), 57° (vertikal), 104° (diagonal)
PT-Winkel	Schwenk: 340 °, Neigung: 75 °
Minimale Beleuchtung	0,5 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux mit IR
Objektivhalterung	M12
Tag & amp; Nacht	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
DNR	3D DNR
WDR	True-WDR
BLC	Unterstützt
Nachtsicht	Bis zu 10 m
Video / Audio	
max. Auflösung	2560 x 1440
Bildrate	Max: 25 fps; Selbstadaptiv während der Netzwerkübertragung
Videokomprimierung	H.265 / H.264
Video-Bitrate	Ultra-HD; HD; Standard. Adaptive Bitrate.
Audio-Bitrate	Selbstadaptiv
max. Bitrate	4 Mbit/s
Speicher	
Lokaler Speicher	MicroSD-Kartensteckplatz (max. 256 GB)
Netzwerk	
Wi-Fi Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequenzbereich	2,412 GHz ~ 2,472 GHz
Kanalbandbreite	Unterstützt 20 MHz
Sicherheit	64/128-Bit-WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Übertragungsrate	11b: 11 Mbit/s, 11 g: 54 Mbit/s, 11n: 72 Mbit/s
Verbindung mit WLAN	AP-Paarung
Netzwerkanschluss	RJ45 x 1 (10M / 100M adaptiver Ethernet-Port)
Funktion	
Smart Alarm	AI-Personenerkennung
Benutzerdefinierter Alarmbereich	Unterstützt
Zwei-Wege-Audio	Unterstützt (Mikrofon und Lautsprecher sind integriert.)
Allgemeine Funktion	Anti-Flimmern, Dual-Stream, Spiegelbild, Passwortschutz, Wasserzeichen
Allgemein	
Betriebstemperatur	- 10 ° C ~ 45 ° C (14 ° F bis 113 ° F)
Luftfeuchtigkeit	95% oder weniger (nicht kondensierend)
Spannungsversorgung	DC 5 V / 2 A
Stromverbrauch	Max. 8 W
Abmessungen	95,8 x 95,8 x 90,6 mm (3,77 x 3,77 x 3,57 Zoll)
Verpackungsabmessungen	126 x 126 x 160 mm (4,96 x 4,96 x 6,30 Zoll)
Nettogewicht	252 g (8,89 oz)
Gewicht	513 g (1,13 oz)