

EZVIZ TY2 WLAN Überwachungskamera mit Schwenk- und Neigefunktion

EAN: 6941545601427

Die TY2 ist eine schwenk- und neigbare Full HD WLAN-Überwachungskamera der Marke EZVIZ. Mit dieser Kamera können Sie Ihr Zuhause, Ihr Geschäft oder Ihr Büro überwachen, wenn Sie nicht in der Nähe sind. Die EZVIZ TY2 ist mit einer Smart-IR-Funktion ausgestattet, die fortschrittliche Infrarot (IR)-Lichtquellen verwendet, um bei schwachem Licht mehr Details zu erfassen. Mit ihrem 360-Grad-Sichtfeld und der intelligenten Tracking-Funktion kann man nichts übersehen.



Bei Verwendung von Smart-IR wird die Intensität der Infrarot-LEDs automatisch angepasst, um eine Überbelichtung im Nachtsichtmodus zu vermeiden. Dadurch erhalten Sie mehr Details über die Objekte und Personen, die bei Nacht erkannt werden.

Bei der Erkennung eines sich bewegenden Objekts ist der TY2 im Stande, um dessen Bewegung automatisch zu verfolgen und gleichzeitig mit einem Echtzeitbild zu benachrichtigen.

Dank integriertem Mikrofon und dem "2-Way-Audio"-System ist eine Audio-Überwachung ebenfalls möglich. Sie hören alles was um die Kamera herum passiert und können das Audio-Signal über das Mikrofon an Ihrem Mobilgerät oder Computer an die Kamera übertragen. Lautsprecher ist integriert.

Mit der EZVIZ-App und der EZVIZ-Studio-Software können Sie alles was Ihnen wichtig ist erfassen, speichern, sichern und freigeben.

Mit einem Antippen in der EZVIZ-App auf Ihrem Mobilgerät können Sie den Ruhemodus des TY2 aktivieren, um mehr Privatsphäre zu haben, wenn es nötig ist.

Durch den integrierten MicroSD-Kartensteckplatz können auch Videos oder Fotos auf der MicroSD-Karte (bis zu 256 GB) gespeichert werden.

Die Kamera kann flexibel auf einem Regal positioniert oder an einer Wand oder Decke montiert werden.

Produkthighlights:

- FULL HD-Auflösung
- Motorisiertes Schwenken und Neigen für 360° Sichtfeldabdeckung
- Bewegungserkennung
- WLAN: kein Kabel erforderlich. Einfache Inbetriebnahme
- Eingebautes 2-Wege-Audiosystem: sprechen und zuhören
- Lokale Speicherung: auf SD-Karte bis zu 256 GB
- Leichte Montage: wo und wie Sie es genau brauchen
- Intelligente Bewegungsverfolgung
- Intelligente Nachtsicht mit Smart-IR

Lieferumfang:

- Überwachungskamera EZVIZ TY2
- Halterung
- Schraubensatz
- Kabel (USB)
- Bohrschablone
- Netzadapter
- Schnellstartanleitung

Technische Spezifikationen:

| | |
|-------------------------------|---|
| Kamera | |
| Bildsensor | F2.4@1/3" CMOS mit Progressive Scan |
| Verschlusszeit | Selbstanpassend |
| Objektiv | 4 mm bei F2.4, Betrachtungswinkel: 85° diagonal, 75° horizontal, 45° vertikal |
| Objektiv Mount | M12 |
| Tag & Nacht | IR-Sperrfilter mit Signalgeber |
| DNR (Digital Noise Reduction) | 3D DNR |
| WDR (Wide Dynamic Range) | Digital WDR |
| Audio | Mikrofon und Lautsprecher integriert |
| Schwenken / Neigen | Schwenken: 340°; Neigen: 55° |
| Kompressionsstandard | |
| Video-Kompression | Mainstream: H.264 |
| Video-Bitrate | Adaptive Bitrate |
| Bild | |
| Max. Auflösung | 1920 × 1080 |
| Bildrate | Max. 15 Bilder/s; Selbstanpassung während der Netzwerkübertragung |
| Netzwerk | |
| Speicher | Unterstützt Micro-SD-Karte (≤ 256 GB) |
| Intelligenter Alarm | Intelligente Bewegungserkennung |
| Schnittstelle | RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptiver Ethernet-Anschluss) |
| Schnittstellenprotokoll | Ezviz Cloud-proprietäres Protokoll |
| WLAN Parameter | |
| Standard | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Frequenzbereich | 2,4 GHz bis 2,4835 GHz |
| Kanalbandbreite | Unterstützt 20 MHz |
| Sicherheit | 64/128-Bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Übertragungsrate | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
| Allgemein | |
| Betriebsbedingungen | -10° C bis 45° C, Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
| Stromversorgung | Gleichstrom 5 V ± 10% 1 A, Micro-USB |
| Energieverbrauch | Max. 5 W |
| IR Bereich | Bis 10 m |
| Abmessungen | 88 x 88,2 x 124 mm (3,46 x 3,47 x 4,88 Zoll) |
| Gewicht | 255 g |