

bea-fon SL645plus



Jetzt wird es XXL plus!

Durch sein großes XXL 7,11 cm Farbbinnen & seinem großen XXL 4,49 cm Farbaußendisplay werden Bedienelemente und Zahlen besonders groß dargestellt um Ihnen alle Eingaben zu erleichtern. Mit den beiden auf der Vorderseite hinterlegten Gesprächsannahme & Beenden Taste können (Optional) eingehende Gespräche angenommen und beendet werden. Sobald Nummern oder Kontaktbilder von Ihnen hinterlegt wurden erscheinen diese bei Gesprächseingang auf dem Außendisplay. Durch eine **Schutzklasse IP54** zum Schutz vor Staub und Spritzwasser sind Sie mit Modell SL645plus nicht nur bei allen Ihren Anwendungen auf der sicheren Seite. Aber gerade auch sind es die vielen Komfortfunktionen wie eine sehr hochwertige Kamera mit 3.0MP die Ihnen viele Möglichkeiten für tolle Schnappschüsse lässt. Drei weitere Schnellzugriffstasten zur Kamera und zur Kontaktspeichertaste I & II ermöglicht Ihnen die Festlegung der Personen mit denen Sie am häufigsten telefonieren. SL645plus eine neue Gerätegeneration die es so noch nicht gab. Ein Modell was nicht nur in seinen hochwertigen Funktionen besticht sondern auch durch sein besonders elegantes und sehr schmalen Design!

Bea-fon SL645plus....wenn es etwas besonderes sein soll!

Funktionen

- Schutzklasse IP54
- Schutz gegen Staub & Spritzwasser
- Zusätzliche Gesprächsannahme und Beenden Taste auf der Gerätevorderseite
- XXL 2,8" (7,11cm) Farbbinnendisplay
- XXL 1,77" (4,49cm) Farbaußendisplay
- Hochwertige Kamera 3.0 MP
- Fotokontaktanzeige bei Anruf auf dem Außen & Innendisplay.
- Extra große beleuchtete Tasten
- Tastenansage der Nummern zuschaltbar
- Extra große Zahlen und Schrift.
- Vereinfachte Menüführung
- Extralauter Klingelton
- Taschenlampe
- SOS Taste auf der Geräte Rückseite
- SOS Nummern frei programmierbar
- Tischladeschale im Lieferumfang
- ... und mehr!

Farben:

bea·fon SL645plus

Technische Daten	
Typ	Klapphandy
Farbe	Schwarz-Silber
Grösse in mm (l x b x t)	114,8x60x19,1
Gewicht in Gramm	ca. 120
Standby Zeit in Stunden	250
Sprechzeit in Minuten	220
Akku	Li-ion 3.7V - 1000mAh
Ladegerät	5V-500mAh
(micro) USB Verbindung	✓
GSM Band	850/900/1800/1900 MHz
SAR Head	1,748W/kg
SAR Body	1,631W/kg
SIM Karte	Mini
Tastaturbeleuchtung	✓

Sicherheitsfunktionen	
Einzigartige Notruftaste	✓
Extra lauter Klingelton	✓
Taschenlampe	✓
Kurzwahltasten (2-9)	✓
Direktwahltasten (1/11)	✓

Display	
Mono / Farbe	TFT-Farbe
Farben	65.000
Auflösung	240x320
Grösse	2.8"
Außendisplay Typ	TFT Farbdisplay
Außendisplay Auflösung	160*128
Außendisplay Typ	1,77
Extra grosser Schrift	✓
Hintergrundbeleuchtung	✓
Uhr	✓
Datum	✓

Töne und Signale	
Profile	✓
Polyphone Klingeltöne	✓
Extra lauter Klingelton	✓
Vibrationsalarm	✓
Tastaturton ein / ausschalten	✓
Tastenansage der Nummern	✓

SOS Einstellungen	
Einzigartige Notruftaste	✓
SOS SMS	✓
Notrufnummern	5
SOS Tonalarm	✓

Anrufen	
Telefonnummern im Telefonbuch	250
Lautstärkeinstellungen	7
Freisprechfunktion	✓
Lautstärkeregelung des Lautsprechers	✓
Kopfhörer-Anschluss	3.5 Klinke
Stumm	✓
Anrufdauer	✓
Konferenzschaltung	✓

Anrufliste	
Eingehende Anrufe	20
Verpasste Anrufe	20
Gewählte Anrufe	20
Anrufdauer	✓

SMS / MMS	
Senden	✓
Empfangen	✓
Zurückrufen	✓
An mehrere Empfänger senden	✓
Löschen	✓
Alle Mittelungen löschen	✓
Mitteilungen weiterleiten	✓
Textmodus	Smart ABC, Abc, abc, 123

Netzdienste	
Anruferkennung	✓
Anklopfen	✓
(Alle) Anrufe weiterleiten	✓
Anruf weiterleiten, wenn nicht erreichbar	✓
Anruf weiterleiten wenn nicht beantwortet	✓
Anruf weiterleiten wenn besetzt	✓
(Alle) Daten weiterleiten	✓
Netzwerkuswahl Manuell / Automatisch	✓

Sicherheit	
Telefon sperre	✓
SIM PIN ein/ausschalten	✓
SIM PIN ändern	✓
Werkseinstellungen herstellen	✓

Extras	
Sprachen Telefon	EN/DE/FR/NL /SP/IT/TÜ/
Sprachen Gebrauchsanleitung	EN/DE/NL/FR
IP54 - Schutz gegen Spritzwasser	✓
IP54 - Geschützt gegen Staub in schädigender Menge	✓
Wecker	✓
Kalender	✓
Erinnerungen	✓
Taschenrechner	✓
FM Radio	✓
Bluetooth	✓
Fotokontaktanzeige bei Anruf	8
Kamera	3.0 MP
Anruftasten auf der Vorderseite	✓
Micro SD Kartenslot	bis zu 16GB

Lieferumfang	
Mobiltelefon	✓
Akku	✓
Ladeschale	✓
Netzteil	✓
USB-Kabel	✓
Bedienungsanleitung	DE
Kurzbeschreibung	EN/DE/FR/IT/NL/ES

EAN schwarz-silber: 9120042772954
Art.-Nr. schwarz-silber: SL645plus_EU001B