


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
846002086	2	112	 4008224648530

PARIS - Druck-Wechsel-Universaldimmer für Glühlampen und 230V Halogenlampen, dimmbare LED's sowie für NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafos. Einstellbare Grundhelligkeit, RC10-250W/VA, LED 5-100W, Welle 4mm, mit Mutter und Wellenadapter, Farbe:arktisweiß



Technische Daten		846002086
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte	
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf	
Lastart	universal	
Montageart	Unterputz	
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung	
Werkstoff	Kunststoff	
Werkstoffgüte	sonstige	
Oberfläche	unbehandelt	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Farbe	weiß	
Farbe (benutzerdefiniert)	arktisweiß	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	
App-Steuerung über Bluetooth	Nein	
Dimmung Phasenanschnitt	Ja	
Dimmung Phasenabschnitt	Ja	
Seriendimmer	Nein	
Nebenstelleneingang	Ja	
Lichtwertspeicher	Ja	
Verwendbar mit Taste	Ja	
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein	
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein	
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein	
Verwendbar mit Funktaste	Nein	
Verwendbar mit IR-Taste	Nein	
Halogenfrei	Ja	
Transparent	Nein	
Nennspannung	230V	
Frequenz	50Hz	
Nennleistung	3-170VA	
Aderquerschnitt	2,5mm ²	
Gerätebreite	58mm	
Gerätehöhe	58mm	
Gerätetiefe	32mm	
Min. Tiefe der Gerätedose	32mm	