



**ZONE 1/21
CL I / DIV 1**

IS330.1

Robust, sicher und jeder Herausforderung gewachsen!

Das Zone 1/21, CI I/Div 1 Tastentelefon der neuen Generation:

Android™ 9, Bluetooth® 5, großer interner 64 GB Speicher, multifunktionale ISM-Schnittstelle, verstärkter Lautsprecher, SOS-Taste, MCPTT ready

› Besuchen Sie unsere Internetseite und finden Sie dort weitere detaillierte Informationen, sowie auch eine Übersicht über kompatibles Zubehör. › i.safe MOBILE und das i.safe MOBILE Logo sind eingetragene Marken der i.safe MOBILE GmbH. Android ist eine Marke von Google Inc. Der Android-Roboter wird anhand von Werken reproduziert bzw. verändert, die von Google erstellt oder geteilt wurden. Seine Verwendung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Creative Commons 3.0-Lizenz (Namensnennung). Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi™ ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2020 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1027MD01REV05_DE_08.2020

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



ATEX Zulassung:
EX-Zone 1/21
⊙ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
⊙ II 2D Ex ib IIIC T135°C
Db IP6X



IECEx Zulassung:
EX-Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



NEC500 Zulassung:
Class I, II, III Division 1
Groups A B C D E F G, T4
Intrinsically Safe



Android™ 9



2,4GHz + 5GHz: IEEE
802.11a/b/g/n/ac/e/k/r/h
mit Hotspot für max. 8
Verbindungen



GSM 850/900/1800/
1900 MHz
WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12
mit MFBI B13/14/17/20/25/
26/28A/28B/29/30/66
TD-SCDMA: B34/B39



Bluetooth® 5



Maße:
152,8 x 62 x 26,7 mm,
Gewicht: 306,5 g



microSD Speicher
(erweiterbar auf 128 GB)



2 Kameras,
13 MP AF (Rückseite)
und 5 MP FF (Front)



Qualcomm Snapdragon
SDM660 Octa-Core
(Kryo Gold-Quad cores
2.2GHz; Kryo Silver-Quad
cores 1.8GHz)
4 GB RAM
64 GB interner Speicher



Dual nano SIM



Near Field
Communication



SOS-Taste
Alleinarbeiterschutz
LWP ready (Applikation
eines Drittanbieters nötig,
basierend auf länderspe-
zifischen Vorschriften)



Universelle, seitliche
ISM-Schnittstelle

WEITERE SPEZIFIKATIONEN



Wasserdicht:
1 Stunde bis zu 2 m Tiefe,
staubdicht, geschützt vor
Mikropartikeln



Einsetzbar in einer
Umgebung von
-20 °C bis 60 °C



Aufprallschutz,
besonders geschützt
gegen Vibrationen,
Stoß und Temperatur-
schwankungen



2,6" Gorilla Glass®
3. Generation,
Auflösung 320 x 432 Pixel



Display mit Hand-
schuhen bedienbar



Verstärkter
Lautsprecher



Batterie mit
4050 (typ. 4200) mAh,
wechselbar,
3,8V; 14,98Wh



GPS, A-GPS, Glonass,
Beidou, Galileo



G-Sensor, Gyroskop,
Schwerkraft, Umgebungs-
licht, Magnet- und
Näherungssensor

LIEFERUMFANG

Mobiltelefon, Batterie, Ladegerät, USB-Kabel i.safe PROTECTOR 2.0,
Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise