

Presszange - CRIMPFOX CENTRUS 6H-NC - 1202883

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 6 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung

Ihre Vorteile

- ✓ Ergonomische Griffkontur sorgt für eine angenehme, ermüdungsarme Handhabung
- ✓ Liegt mit einer besonders kleinen Griffweite perfekt in jeder Hand
- ✓ Optimale Sicht in den Crimpbereich
- ✓ Bis zu 30 % reduzierte Betätigungskraft durch optimierte Hebelübersetzung
- ✓ Zwangssperre sorgt für gleichbleibend hochwertige Qualität der Crimpergebnisse



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 063151 267384
GTIN	4063151267384
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	375,730 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	459,800 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Schweden
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Länge (b)	175 mm
Breite (a)	65 mm
Höhe (c)	22 mm

Allgemein

Hinweis	DIN 46228-1, DIN 46228-4
---------	--------------------------

Presszange - CRIMPFOX CENTRUS 6H-NC - 1202883

Technische Daten

Allgemein

Farbe	schwarz/grün
Verpressung	HEX-Crimp
Kontaktart	isolierte und unisolierte Aderendhülsen
Querschnitt min.	0,14 mm ²
Querschnitt max.	6 mm ²
AWG min	26
AWG max	10

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 9.0	21043811
------------	----------

Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Ersatzfeder - CRIMPFOX/ SPR-4 - 1200288



Ersatz-Rückholfeder

Ersatzhandgriff - CRIMPFOX CENTRUS NC/U-HANDLE - 1202880



Ersatzhandgriff oben für CRIMPFOX CENTRUS Serie