

DIGITUS Mobiler Ladeschrank für Notebooks / Tablets bis 14 Zoll

DN-45000
EAN 4016032465331



Mobiler Ladeschrank, 30 Ladestationen, 14", schw 1110 x 824 x 600 mm, inkl. USB, PDU, Lüfter

Der mobile Ladeschrank von DIGITUS® ist die ideale und kompakte Lösung zur Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte, wie z. B. Notebooks und Tablets. Häufig werden mobile Ladeschränke in öffentlichen Einrichtungen wie z. B. Schulen genutzt, um die Geräte an einem zentralen Ort gesichert aufzubewahren und gleichzeitig laden zu können. Der Schrank beinhaltet 3 Reihen mit jeweils 10 Ladeplätzen, von dem jeder über einen eigenen USB-Anschluss an der Vorderseite verfügt. Zusätzlich können die Geräte rückseitig mit verbauten Steckdosenleisten (3 x 10-fach Schutzkontakt) verbunden werden. Dank der großzügigen Kabeldurchführungen und Überlängenablagen ist ein optimales Kabelmanagement garantiert. Verbaute Lüfter (3 x 24 V) in Verbindung mit Lüftungsschlitzen sorgen für eine aktive Entwärmung des Schrankes.

Die ideale Lösung zur Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte

- Doppelflügelige Front- und Rücktür
- Druckverschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür, abschließbar
- 180° Türöffnungswinkel
- 2-Punkt-Verriegelung (Stangenverschluss)

- Inkl. 4 Stück Laufrollen (2 Stück feststellbar)
- Inkl. Griffe für zur besseren Mobilität (beiliegend)
- Produktabmessungen (H x B x T) in mm: 1110 x 824 x 600 mm
- Schutzkontaktanschluss (AC) mit Schalter an der Seite
- C20 Anschluss an der Seite
- Inkl. Fi-Schutz-Schalter 30 mA
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Tiefe des inneren Fachbodens: 315 mm (passend für Geräte bis 14")
- IP Schutzklasse: IP20
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Tiefe: 650 mm
- Fronttür: Stahltür, perforiert, doppelflügelig
- HE: 0
- Montiert: ja
- Rücktür: Stahltür, perforiert, doppelflügelig
- Seitenwände: Beidseitig
- Breite: 700 mm

Lieferumfang

- Mobiler Ladeschrank
- 2x Griff (zur Montage an der Außenseite) inkl. Montagmaterial
- Stromkabel

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	98,00	69,00	77,00	126,00	669.438,00
Innen-VPE	1	98,00	69,00	77,00	126,00	669.438,00
Einzel-VPE	1	98,00	69,00	77,00	126,00	669.438,00
Netto einzeln ohne VP	1	95,00	60,00	82,40	111,00	548.784,00

Weitere Anwendungsbilder:



Charging Trolley,
30 Charge Bases

