



Akku-Multitool

AMT 20 LI KIT

SKU 271724104/A21

EPower
DRIVEN BY STIGA

Leistungsquelle	Litium-Ionen-Batterie
Batteriekapazität	4 Ah
Empfohlene Batterieleistung	4 Ah
Motortyp	Mit Bürsten
Leistung (Stabheckenschere)	150 W
Leistung (Hochentaster)	280 W
Spannung	20 V
Heckenscheren Arbeitszeit (+/- 20 %)	70 min
Hochentaster Arbeitszeit (+/- 20 %)	20 min
Schnittlänge	415 mm
Messerlänge	455 mm
Zahnabstand	18 mm
Schwertlänge in Inch	8 in
Kettentyp	3/8" .050" (91PJ033X)
Kettengeschwindigkeit	5 m/s
Ölpumpe	Automatisch
Griff Typ	Hinterer Griff
Verlängerung	55 cm



Picture shown is for illustration purposes only

- **Ausgestattet mit einem neuartigen 20-V-Lithium-Ionen-Akku (4 Ah)**
- **Kompakter, 20 cm-Kettensägenaufsatz mit automatischer Kettenschmierung**
- **Doppelseitiger 45 cm-Heckenscherenaufsatz mit großzügigem Zahnabstand von 18 mm**
- **Ausziehbarer Schaft – mit einer maximalen Reichweite von bis zu 4 m (Körper der Person + Multitool)**
- **Für alle Anwendungen passende Drehung der Heckenscherenklingen um 112°**
- **Akku und Ladegerät inklusive**