

LED-Strahler ohne Sensor

# Spot Way

Slave

EAN 4007841 068677

Art.-Nr. 068677



LED

20.000 h

3000 K

3000K  
warm-white



38°



IP44



energy saving



CE

3 years

manufacturer's  
warranty  
[steinell.de/garantie3y](https://www.steinell.de/garantie3y)



Control gear not  
exchangeable

## Funktionsbeschreibung

Wegeleuchte mit Wow-Effekt. Bei der 57 cm hohen „Spot Way“ trifft ausgezeichnetes Design auf ausgeklügelte Technik. Der vertikal und horizontal schwenkbare Bodenstrahler leuchtet Einfahrten und Zugangswege mit 512 lm (6,7 W) perfekt aus. Mit 2,5 m Netzkabel. Leuchtmittel (GU10-LED) inklusive.

## Technische Daten

|                              |                          |                         |                        |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Abmessungen (L x B x H)      | 226 x 140 x 572 mm       | Dämmerungsschalter      | Nein                   |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Grundlichtfunktion      | Nein                   |
| Leistung                     | 6,7 W                    | Hauptlicht einstellbar  | Nein                   |
| Vernetzung                   | Nein                     | Softlichtstart          | Nein                   |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 512 lm                   | Schlagfestigkeit        | IK03                   |
| Effizienz (ohne Haube)       | 74 lm/W                  | Schutzart               | IP44                   |
| Gesamtprodukt Effizienz      | 76,4 lm/W                | Schutzklasse            | II                     |
| Farbtemperatur               | 3000 K                   | Umgebungstemperatur     | -20 – 40 °C            |
| Farbabweichung LED           | SDCM5                    | Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium              |
| Farbwiedergabeindex          | 80-89                    | Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Mit Leuchtmittel             | Ja, LED-Leuchtmittel     | Herstellergarantie      | 3 Jahre                |
| Leuchtmittel                 | LED austauschbar         | Montageort              | Stand                  |
| Sockel                       | GU10                     | Variante                | Slave                  |
| Mit Bewegungsmelder          | Nein                     | VPE1, EAN               | 4007841068677          |

LED-Strahler ohne Sensor

# Spot Way

Slave

EAN 4007841 068677

Art.-Nr. 068677



## Maßzeichnung

